PHILIPS

Ampoule

LED

6,5 W - 60 W

E14

Blanc chaud



8719514361423

A ↑ G E



Éclairage LED puissant d'excellente qualité

Les ampoules LED Philips offrent une durée de vie exceptionnelle, permettent des économies d'énergie significatives et diffusent une superbe lumière blanche et chaude. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

Optez pour une solution de remplacement simple

- Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

Points forts

Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard



Avec sa forme harmonieuse et ses dimensions standard, cette ampoule LED standard à économie d'énergie offre un éclairage contemporain. Le remplacement durable idéal pour les ampoules à incandescence standard traditionnelles.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: T20
- Prise: E14
- Int. rég.: Non

Dimensions de l'ampoule
- Hauteur: 9 cm
- Largeur: 2 cm

Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement
- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus
- LED intégrée: Oui

Caractéristiques lumineuses
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K

Divers
- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques
- Efficacité: 124 lm/W

Informations figurant sur l'emballage
- EAN: 8719514361423
- Code commercial: 871951436142300
- Titre du produit: LED classic 60W T20L E14 WW CL ND SRT

Consommation électrique
- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 6,5 W
- Puissance équivalente: 60 W
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 7

Dimensions et poids du produit
- Longueur: 9 cm

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Techno. ampoule: LED
- Numéro d'enregistrement EPREL: 658026

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514361423
- Poids net: 0,02 kg
- Poids brut: 0,03 kg
- Hauteur: 12,7 cm
- Longueur: 3 cm
- Largeur: 6,3 cm

Date de publication: 2026-04-15
Version: 0.261

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com