

Lampe à poser

Lampes de bureau

DSK501 WK 14W 27-65K W WV
02

White

Gradation par paliers



8719514396814



Avec EyeComfort, un éclairage confortable pour vos yeux

Cette lampe de bureau avec optiques asymétriques professionnelles, réglage de température de couleur linéaire et luminosité offre une visibilité améliorée et réduit les éblouissements nocifs

Effet lumineux

- Changement de couleur SceneSwitch

Qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

Contrôle

- Variation d'intensité progressive

Points forts

Changement de couleur SceneSwitch

Le changement de couleur SceneSwitch vous permet de créer l'ambiance générale de votre salon. Restez concentré avec une lumière du jour froide, soyez plus productif avec un éclairage blanc froid ou détendez-vous avec une lumière blanche chaude et relaxante. Les utilisateurs peuvent tout simplement commander l'éclairage de leur domicile en fonction de leurs activités quotidiennes.

EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non

seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

Variation d'intensité progressive

Choisissez parmi plusieurs niveaux d'intensité lumineuse pour créer l'ambiance idéale à chaque instant.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Intensité réglable: Oui

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 15 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 90
- Température de couleur: 2700-6500 K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 42 lm/W

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Bureau
- Style: Contemporain
- Type: Lampes de bureau
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 180 mA

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 3,2 kg
- Hauteur totale: 416 mm
- Longueur totale: 450 mm
- Largeur totale: 437 mm

Entretien

- Garantie: 1 an

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 600
- Couleur de lumière: Lumière blanche réglable
- Puissance électrique: 100-240
- Puissance de l'ampoule incluse: 14
- Indice de protection: IP20 | Protection des doigts
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514396814
- Poids net: 3,2 kg
- Poids brut: 5,02 kg
- Hauteur: 53 cm
- Longueur: 25 cm
- Largeur: 29,5 cm



Date de publication:
2025-12-31
Version: 0.319

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com