



Applique murale d'extérieur avec caméra

Que se passe-t-il dehors ? Ne restez jamais dans le noir grâce à l'applique murale extérieure intelligente WiZ avec caméra de sécurité intégrée. La lumière de notre caméra résistante aux intempéries s'allume chaque fois qu'un mouvement est détecté, pour surprendre les intrus potentiels ou pour vous aider à rentrer confortablement chez vous après la tombée de la nuit.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Caméra intégrée
- Convient pour une utilisation en extérieur
- Gamme complète de couleurs




Embellissez votre jardin avec des millions de couleurs et des modes dynamiques

Faites votre choix parmi des millions de couleurs, du blanc froid énergisant au blanc doux et chaud, afin de créer la meilleure ambiance lumineuse pour vos activités en extérieur. Vous pouvez aussi, tout simplement, utiliser un mode d'éclairage dynamique préconfiguré, par exemple Ocean, Forest ou Party, pour profiter d'une atmosphère que vous allez adorer et qui vous mettra de bonne humeur.



Restez informé à tout moment lorsqu'un mouvement ou un son est détecté

La caméra extérieure WiZ vous avertit automatiquement lorsqu'un mouvement ou un son est détecté à l'extérieur de votre maison. Profitez d'une grande tranquillité d'esprit même lorsque vous êtes absent !



Observez les activités à l'extérieur de votre domicile

Surveillez les espaces extérieurs de votre maison, en temps réel et depuis n'importe où, grâce à la fonction de diffusion vidéo en direct de la caméra extérieure WiZ. Gardez l'esprit libre lorsque vous êtes absent en contrôlant les notifications d'incidents automatisées, en observant le flux vidéo en direct et en évitant les fausses alarmes.



Allumez automatiquement les lumières lorsqu'un mouvement est détecté

La lumière de la caméra extérieure WiZ s'allume automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté, afin que vous puissiez voir votre chemin la nuit tout en repoussant les intrus potentiels.



Haut-parleur et micro intégrés

Communiquez directement avec toute personne à proximité de la caméra pendant la diffusion en direct. Le haut-parleur et le microphone intégrés permettent de tenir facilement une conversation à distance avec votre famille. Vous pouvez également dissuader les visiteurs indésirables.



Performances extérieures optimales (IP44)

Cette lampe d'extérieur WiZ a subi des tests rigoureux qui garantissent son adaptation à une utilisation en extérieur. Elle est spécialement conçue pour supporter des conditions météorologiques variées, de l'ensoleillement intense aux fortes pluies.



CARACTÉRISTIQUES

DESIGN ET FINITION

Couleur: Noir
Matériaux: Métal

DURÉE DE VIE

Durée de vie nominale: 25 000

OPTIONS/ACCESOIRES INCLUS

Intensité variable avec télécommande: Oui
LED intégrée: Oui
Ampoule(s) LED incluse(s): Oui
Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Indice de rendu de couleur (IRC): ≥80
Température de couleur: 2700 K
Flux lumineux: 1 250 lm

DIVERS

Conçu spécialement pour: Balcon
SpaceSense: Oui

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Tension: 5 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 1,5 kg
Longueur du câble: 240
Distance d'encastrement: 2 000 mm
Hauteur totale: 375 mm
Longueur totale: 167 mm
Largeur totale: 115 mm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Couleur de lumière: 2700
Classe énergétique de la source lumineuse incluse: E
Puissance de l'ampoule incluse: 10.5
Classe de protection: Classe I - Mise à la terre
Source lumineuse remplaçable: Non
Variation de l'intensité lumineuse: Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur
Nombre de sources lumineuses: 1
Caméra à capteur d'image: No
Angle de vision de l'objectif de la caméra (degrés): 120
Zoom numérique de la caméra: Non

LA CAMÉRA

Résolution vidéo max.: 1080P
Modes vidéo: 1080P
Fonctionnalités vidéo: 30FPS
Détection de mouvement: Détection de mouvements, de personnes et de sons
Vision nocturne: Oui, avec LED infrarouge
Résiste aux intempéries: Oui
Microphone: Oui
Audio: Audio bidirectionnel
Température de fonctionnement: -20 °C à 45 °C
Protocole de connectivité: Wi-Fi (2,4 GHz)
Alarme sonore: Non
Conversation bidirectionnelle: Oui
Mode de stockage: Stockage local et cloud (abonnement)

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8720169072114
Poids net: 1,47 kg
Poids brut: 1,98 kg
Hauteur: 44,5 cm
Longueur: 23 cm
Largeur: 19 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.