

Interrupteur à cadran intelligent



Voici ce dont vous avez besoin pour installer le commutateur à cadran intelligent WiZ : rien ! Montez la base compacte dans un endroit pratique, puis fixez l'interrupteur qui s'adapte à vos interrupteurs existants. Plaque magnétique facile à détacher pour un contrôle d'éclairage portable et sans fil, partout où vous en avez besoin. Utilisez la bouton pour allumer/éteindre rapidement la lumière et pour varier la luminosité facilement, ou appuyez sur le cadran pour basculer entre vos scènes d'éclairage préférées. L'interrupteur d'éclairage à cadran intelligent contient une batterie au lithium rechargeable par USB, pour que vous ne manquiez jamais d'alimentation. L'indicateur LED autour du bouton vous permet de savoir quand vos lumières sont utilisées ou quand la batterie doit être rechargée. Faites confiance à WiZ pour remplir votre vie de lumière, en prêt à l'emploi !

AVANTAGE DES PRODUITS

- Variation en douceur
- Sans fil, pas d'installation nécessaire
- Rechargeable




Contrôlez vos lumières WiZ sans fil

Contrôlez vos lumières WiZ rapidement et facilement. Allumez/éteignez les lumières et réglez la luminosité d'une seule pression. Le système se connecte directement à vos lumières WiZ et fonctionne même lorsque le Wi-Fi est en panne.




Large plage de contrôle de 15 m

Contrôlez vos luminaires et vos appareils dans un rayon de 15 mètres dans un environnement intérieur normal avec des cloisons et des murs.




Contrôler facilement un ou plusieurs luminaires dans une pièce

Cet accessoire de contrôle portable peut être associé à une pièce et en piloter tous les luminaires, qu'il y en ait un ou cinquante ! Vous voulez contrôler plutôt une autre pièce ? Faites simplement la modification dans l'application.



Un simple appui pour créer l'ambiance qui vous convient

Utilisez la molette pour allumer/éteindre rapidement la lumière et pour une gradation fluide, ou appuyez sur le panneau pour basculer entre vos scènes d'éclairage préférées.



Interrupteur à cadran USB rechargeable avec plaque magnétique amovible

Montez la base compacte dans un endroit pratique et fixez l'interrupteur, qui s'adapte à vos interrupteurs existants. Détachez facilement la plaque magnétique pour un contrôle d'éclairage portable et sans fil, partout où vous en avez besoin.



CARACTÉRISTIQUES

DESIGN ET FINITION

Couleur: Blanc

Matériaux: Plastique

DURÉE DE VIE

Durée de vie nominale: 50 000

OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Piles fournies: Oui

Distance de commande: 15 m

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Tension: 5 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,1 kg

Hauteur totale: 24,9 mm

Longueur totale: 86 mm

Largeur totale: 86 mm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Indice de protection: IP20

Classe de protection: Classe III - Très basse tension de sécurité

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes

Wi-Fi: Wireless G

Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date

Nombre max. d'accessoires: 9999

Protocole de communication:

Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8720169077027

Poids net: 0,1 kg

Poids brut: 0,14 kg

Hauteur: 13,7 cm

Longueur: 6,1 cm

Largeur: 10,6 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.