

PHILIPS

Ampoule ambre à
filament 40 W B35 E14

LED


1800 K

470 lm

15 000 h



8720169191334



Conçu pour être vu

La nouvelle collection Deco transforme votre maison grâce à un mélange parfait de lumière blanche chaude, avec une expérience d'éclairage sobre et minimaliste.

Optez pour une solution de remplacement simple

- Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

Optez pour une solution durable

- Tubes à longue durée de vie : jusqu'à 15 ans
- Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie

Conçue pour être vue, offre un rendu agréable aussi bien allumée qu'éteinte

- LED style vintage

Points forts

Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard



Avec sa forme harmonieuse et ses dimensions standard, cette ampoule LED standard à économie d'énergie offre un éclairage contemporain. Le remplacement durable idéal pour les ampoules à incandescence standard traditionnelles. Brad, relisez cette copie pour toutes ces parties. Difficilement lisible.

Durée de vie nominale moyenne de 15 000 heures



Grâce à une durée de vie pouvant atteindre 15 000 heures, vous n'aurez plus à remplacer fréquemment vos tubes et vous profiterez d'une solution d'éclairage parfaite pour plus de 15 ans.

Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie qu'offrent les LED sans sacrifier la qualité de lumière. Économisez instantanément plus de 90 % d'énergie en remplaçant vos ampoules halogènes ou à incandescence existantes.

Vintage (2000K et 2200K)

Imaginez l'aspect vintage de l'éclairage traditionnel avec tous les avantages des LED. Grâce aux ampoules à filament Philips Vintage LED, vous pouvez obtenir l'aspect classique que vous appréciez avec l'efficacité énergétique dont vous avez besoin. Offre la couleur traditionnelle et la lueur ambrée de l'éclairage à incandescence à l'ancienne. L'ampoule en verre teinté ambre transparent, la base avec finition laiton et le style rétro du filament LED apportent une touche vintage à l'éclairage décoratif de votre maison. Le filament torsadé crée une ambiance confortable et chaleureuse.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule flamme non directionnelle
- Prise: E14
- Finition ampoule: Ambré
- Int. rég.: Non
- Matériaux des lampes: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 1800 K
- Flux lumineux nominal: 470 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Code couleur: 818 | CCT of 1800K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 78

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Décoratif

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169191334
- Code commercial: 872016919133400
- Titre du produit: LED B35 40W 1800K E14 NDSRT Amber 1PF

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: AC 230 V
- Puissance équivalente: 40
- Puissance: 6
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 6

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 97 mm
- Longueur totale: 97 mm
- Largeur totale: 35 mm

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Techno. ampoule: LED

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169191334
- Poids net: 0,01 kg
- Poids brut: 0,03 kg
- Hauteur: 14,6 cm
- Longueur: 4,6 cm
- Largeur: 6,3 cm



Date de publication:
2026-03-21
Version: 0.409

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com