

PHILIPS

Plafonnier avec
télécommande 24 W

Plafonniers

2700/4000/6500K

Blanc

A
variation ;Télécommande ;Blan
c ajustable

8721103057587



Créez l'atmosphère que vous souhaitez du bout des doigts

Il suffit de quelques appuis sur la télécommande pour que le plafonnier All-in-One Philips LED vous permette de personnaliser facilement, librement et de façon très pratique vos paramètres d'éclairage, et de bénéficier d'une lumière confortable pour vos yeux. Bénéficiez d'une lumière confortable pour vos yeux. Créez les ambiances de votre choix avec une lumière qui connaît vos besoins.

Simple d'utilisation

- Installation facile

Effet lumineux

- Changement de couleur SceneSwitch
- Distribution uniforme de la lumière

Qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

Contrôle

- Fonction pratique de gradation par paliers du contrôle de la luminosité (télécommande incluse)

Points forts

Installation facile

Une installation en toute simplicité. Fixez ou pendez votre luminaire au mur ou au plafond et branchez-le : il est prêt à vous éclairer.

Changement de couleur SceneSwitch

Le changement de couleur SceneSwitch vous permet de créer l'ambiance générale de votre salon. Restez concentré avec une lumière du jour froide, soyez plus productif avec un éclairage blanc froid ou détendez-vous avec une lumière blanche chaude et relaxante. Les utilisateurs peuvent tout simplement commander l'éclairage de leur domicile en fonction de leurs activités quotidiennes.

Distribution uniforme de la lumière

Éclairez vos pièces de manière uniforme.

EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

Fonction pratique de gradation par paliers du contrôle de la luminosité (télécommande incluse)

Basculez parmi trois différents niveaux de luminosité correspondant à votre humeur ou votre activité.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 20 an(s)
- Nombre de cycles d'allumage: 15 000
- Durée de vie nominale: 20 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700-4000-6500 K
- Temps de chauffe à 60 %: 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 100

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Salle à manger, Séjour
- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Int. rég., Télécommande, Blanc ajustable

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 198 mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,84 kg
- Hauteur totale: 60 mm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Diamètre: 300 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 2400
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche réglable
- Puissance électrique: AC 220-240
- Éclairage à intensité variable: Oui
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103057587
- Poids net: 0,84 kg
- Poids brut: 1,25 kg
- Hauteur: 34,5 cm
- Longueur: 34 cm
- Largeur: 14,5 cm



Date de publication:
2026-05-13
Version: 0.290

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com