

PHILIPS

Lampe à poser Hero

LED intelligent

Millions de couleurs

Blanc réglable

Commandes tact.

8721103136275



Lampe de table amusante à commandes tactiles

Cette lampe à poser connectée crée des millions de couleurs pour chaque ambiance. Ajustez facilement la lumière blanche : tons froids et énergisants ou teintes chaudes et relaxantes (2 200K–6 500K). Très pratique, la lampe propose des commandes tactiles intuitives : appuyez deux fois pour l'allumer ou l'éteindre. Vous pouvez aussi la synchroniser avec de la musique grâce au micro de votre smartphone, pour une ambiance dynamique.

Contrôle intelligent

- Une lumière ludique à portée de main
- Commandes tactiles

Fonctionnalités intelligentes

- Détection de mouvement SpaceSense

Appareils intelligents

- Certifié Matter

Modes lumineux

- Lumière multicolore
- Éclairage adapté à chaque activité
- Toujours le bon éclairage

Points forts

Une lumière ludique à portée de main

Lampe à poser simple avec des fonctionnalités avancées.

Commandes tactiles

Il suffit de tapoter deux fois sur la lampe pour l'allumer ou l'éteindre.

Détection de mouvement SpaceSense



Grâce à la technologie SpaceSense intégrée, transformez vos lampes en détecteurs de mouvement qui s'allument automatiquement lorsque vous entrez dans la pièce : deux lampes ou appareils connectés via WiZ suffisent.

Certifié Matter



Contrôlez à votre guise grâce à votre assistant vocal préféré ; compatible Matter pour une intégration transparente avec Alexa, Google Home et Apple Home.

Lumière multicolore

Créez l'ambiance grâce à des millions de couleurs éclatantes ou utilisez l'un des modes d'éclairage prédéfinis.

Éclairage adapté à chaque activité

Utilisez les modes prédéfinis, tels que concentration ou relaxation, pour créer la meilleure ambiance possible.

Toujours le bon éclairage

Réveillez-vous en pleine forme grâce à des teintes dynamiques ou créez une ambiance douillette avec une lumière plus douce.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 20 000
- Durée de vie nominale: 25 000

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Oui
- LED intégrée: Oui
- Avec interrupteur On/Off sur le câble: Non
- Télécommande incluse: Non
- Énergie solaire: Non
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temps de chauffe à 60 %: <2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 68

Divers

- Conçu spécialement pour: Ambiance
- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 55 mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 220-240 V

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,72 kg
- Hauteur totale: 15,8 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Diamètre: 150 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 620(@4000K, 300lm@2700K)
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière colorée et blanche (RGBW)
- Puissance de l'ampoule incluse: 9
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Oui

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Fonctionnalité Matter: Via des hubs tiers (Wi-Fi)

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103136275
- Poids net: 0,72 kg
- Poids brut: 0,93 kg
- Hauteur: 16,5 cm
- Longueur: 15 cm
- Largeur: 18,5 cm



Date de publication:
2026-06-17
Version: 0.72

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.