

# PHILIPS

Ampoule dépolie à  
filament 75W A60 E27 x2

LED

4000K

1055 lm

25 000 heures



8721103148087



## Éclairage à LED à la pointe de la technologie conçu pour la maison

Ampoule LED Philips offrant une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes en intérieur. Vous réaliserez immédiatement des économies sur vos coûts énergétiques et réduirez la fréquence de remplacement des ampoules, sans compromettre la qualité de votre éclairage.

### Éclairage de qualité supérieure

- Conçu pour le confort de vos yeux

### Optez pour une solution de remplacement simple

- Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

### Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Convient parfaitement pour l'éclairage général de la pièce

# Points forts

## Conçu pour le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

## Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard



Avec sa forme harmonieuse et ses dimensions standard, cette ampoule LED standard à économie d'énergie offre un éclairage contemporain. Le remplacement durable idéal pour les ampoules à incandescence standard traditionnelles.

## Convient parfaitement pour l'éclairage général



Éclairage moderne avec les ampoules standards LED Philips pour toute illumination, idéal pour un éclairage chambre général.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: E27
- Finition ampoule: Dépoli
- Int. rég.: Non
- Matériaux des lampes: Verre

## Design et finition

- Matériaux: Verre

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Durée de vie nominale: 25 000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Piles fournies: Non
- Choisissez votre couleur: Non
- LED intégrée: Oui

## Caractéristiques lumineuses

- Angle fais.: 300
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 4000 K
- Flux lumineux nominal: 1055 lm
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 135

**Divers**

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

**Informations figurant sur l'emballage**

- EAN: 8721103148087
- Code commercial: 872110314808700
- Titre du produit: LED classic 75W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

**Consommation électrique**

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance équivalente: 75
- Puissance: 7,8
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 8

**Dimensions et poids du produit**

- Hauteur totale: 108 mm
- Longueur totale: 108 mm
- Largeur totale: 60 mm

**Spécificités techniques**

- Fréquence: 50-60
- Diamètre: 60 mm
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche neutre

**L'ampoule**

- Mise à jour logicielle: Non

**Compatibilités**

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8721103148087
- Poids net: 0,07 kg
- Poids brut: 0,11 kg
- Hauteur: 14,6 cm
- Longueur: 6,5 cm
- Largeur: 13 cm



Date de publication:  
2026-06-06  
Version: 0.115

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)