

# PHILIPS

Lampe à poser LED  
Squire Lite, noire

LED intelligent

Éclairage d'ambiance

Modes lumineux statiques/  
dynamiques

Se synchronise avec TV/  
musique



8721103158932



## Touches de couleur

Créez une ambiance à votre pièce avec des effets lumineux d'effleurage du mur, que vous pouvez personnaliser. Vivez la lumière colorée ou blanche réglable, sous une forme compacte qui s'intègre à tous les styles. Facile à configurer via l'application WiZ, entièrement compatible avec les produits Connected by WiZ et certifié Matter pour une intégration transparente avec les assistants de maison connectée tels qu'Alexa, Apple Home et Google Home. Rechargez l'appareil avec le câble USB-C fourni (adaptateur CA non inclus).

### Facile à installer

- Installation on ne peut plus simple

### Fonctionnalités intelligentes

- Création d'ambiance facile
- Effets lumineux immersifs
- Détection de mouvement SpaceSense

### Appareils intelligents

- Certifié Matter

### Modes lumineux

- Lumière blanche réglable

### Design

- Design épuré

# Points forts

## Installation on ne peut plus simple




1. Téléchargez l'application WiZ2. Allumez votre lampe3. Connectez votre lampe au Wi-Fi

## Création d'ambiance facile



Remplissez votre intérieur de couleurs éclatantes grâce aux modes d'éclairage statiques et dynamiques à personnaliser selon votre humeur.

## Éclairage immersif



Transformez votre divertissement à domicile en synchronisant vos lampes avec la musique et les vidéos (matériel de synchronisation requis).

## Détection de mouvement SpaceSense




Grâce à la technologie SpaceSense intégrée, transformez vos lampes en détecteurs de mouvement qui s'allument automatiquement lorsque vous entrez dans la pièce : deux lampes ou appareils connectés via WiZ suffisent.

## Certifié Matter




Contrôlez à votre guise grâce à votre assistant vocal préféré ; compatible Matter pour une intégration transparente avec Alexa, Google Home et Apple Home.

## Lumière blanche réglable



Passer facilement des teintes froides bleutées (6500K) qui améliorent la visibilité et la concentration à des tons doux plus chauds (2200K) pour vous détendre le soir.

## Design épuré



Disponible en noir et en blanc, cette petite lampe élégante est conçue pour s'intégrer parfaitement à n'importe quel style d'intérieur.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

## Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Plastique

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Durée de vie nominale: 25 000

## Options/accessoires inclus

- Choisissez votre couleur: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Non
- LED intégrée: Oui
- Avec interrupteur On/Off sur le câble: Non
- Télécommande incluse: Non
- Énergie solaire: Non
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non

## Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC):  $\geq 80$
- Temp. de couleur: 2700/6500
- Temps de chauffe à 60 %:  $< 2$
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 65

## Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Salle à manger, Séjour, Chambre d'enfant
- EyeComfort: Oui

## Consommation électrique

- Tension: 5 V
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 8,5

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,37 kg
- Hauteur totale: 13,4 mm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

## Spécificités techniques

- Diamètre: 134 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 550lm@4000K
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière colorée et blanche (RGBW)
- Puissance de l'ampoule incluse: 8.5
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe III - Très basse tension de sécurité

## L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Oui

## Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Fonctionnalité Matter: Via des hubs tiers (Wi-Fi)

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103158932
- Poids net: 0,37 kg
- Poids brut: 0,45 kg
- Hauteur: 15 cm
- Longueur: 13,5 cm
- Largeur: 13,5 cm



Date de publication:  
2026-06-13  
Version: 0.267

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)