

PHILIPS

Αισθητήρας κίνησης
Virginia

VIRGINIA

Λευκό

Ανθεκτικό στο νερό

17476/31/PN



Έχετε πάντα φως όταν έρχεστε σπίτι

Αυτός ο λευκός αισθητήρας κίνησης Virginia της Philips έχει πολλαπλές δυνατότητες τοποθέτησης, με μεγάλο εύρος ανίχνευσης και ελεύθερη κεφαλή αισθητήρα για 2 κατευθύνσεις. Ρυθμίστε τον αισθητήρα στις ανάγκες σας και χρησιμοποιήστε τη μοναδική λειτουργία ημέρας/νύχτας για ασφαλή βράδια.

Προηγμένος φωτισμός για εξωτερικούς χώρους

- Συμπεριλαμβάνεται αισθητήρας κίνησης, για ευκολία και ασφάλεια
- Μη αυτόματη παράκαμψη

Ειδικά χαρακτηριστικά

- Πολλές δυνατότητες τοποθέτησης

Νιώστε ευπρόσδεκτοι στο σπίτι σας με φως

- Αισθητήρας με εύκολη εγκατάσταση
- Υψηλό μέγιστο φορτίο (1000W για πυρακτώσεως, 200W για LED)

Ζήστε την εμπειρία του φωτισμού εξωτερικών χώρων με τον εύκολο τρόπο

- IP44 - παντός καιρού
- Συνθετικό υλικό υψηλής ποιότητας


Χαρακτηριστικά

Συμπεριλαμβάνεται αισθητήρας κίνησης



Περιλαμβάνει έναν αισθητήρα κίνησης για να σας καλωσορίζει όταν επιστρέψετε σπίτι ή για να σας ενημερώνει ότι κάποιος πλησιάζει. Όταν ο αισθητήρας ανιχνεύει κίνηση, ανάβει αυτόματα το φως.

Μη αυτόματη παράκαμψη Πολλές δυνατότητες τοποθέτησης Αισθητήρας με εύκολη εγκατάσταση



Μια απλή διαδικασία ρύθμισης σας διευκολύνει να επιλέξετε πότε θέλετε ο αυτόματος αισθητήρας να ανάβει τον ή τους λαμπτήρες σας και για πόση ώρα.

Υψηλό μέγιστο φορτίο (1000W για πυρακτώσεως, 200W για LED) IP44 - παντός καιρού



Αυτός ο αισθητήρας PIR της Philips έχει σχεδιαστεί ειδικά για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία. Έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να εξασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Το επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς: ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας από τη σκόνη, ο δεύτερος αφορά την προστασία από το νερό. Αυτός ο αισθητήρας PIR της Philips έχει σχεδιαστεί με επίπεδο προστασίας IP44: προστατεύεται από πισιλιές νερού και είναι το πλέον ιδανικό προϊόν για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Συνθετικό υλικό υψηλής ποιότητας

Αυτός ο αισθητήρας PIR της Philips έχει κατασκευαστεί ειδικά για εξωτερικούς χώρους. Είναι ανθεκτικός και κατασκευασμένος να αντέχει. Κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας συνθετικά υλικά.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι

Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Εξαρτήματα
- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,146 kg
- Ύψος: 9,4 cm
- Μήκος: 7,0 cm
- Πλάτος: 10,4 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 25.000 h
- Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz
- LED: Όχι
- Κωδικός IP: IP44
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718696176788
- Καθαρό βάρος: 0,15 kg
- Μικτό βάρος: 0,23 kg
- Ύψος: 11,1 cm
- Μήκος: 7,8 cm
- Πλάτος: 10,8 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-04-04
Έκδοση: 0.346

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com