

# PHILIPS

Φωτιστικό οροφής  
Canaval 18W

Φωτιστικά οροφής

2700K

Λευκό

Με ρύθμιση έντασης; SceneSwitch



32809/31/P0



## Ένα φωτιστικό. Ο διακόπτης σας. Τρεις ρυθμίσεις φωτισμού.

Το φωτιστικό οροφής Philips Canaval LED είναι ένα κλασικό λευκό φωτιστικό που ταιριάζει με κάθε διακόσμηση, για ενεργειακά αποδοτικό, υψηλής ποιότητας και μεγάλης διάρκειας φωτισμό. Επιλέξτε την επιθυμητή φωτεινότητα ανάλογα με τη διάθεσή σας με τη βαθμιαία ρύθμιση της έντασης φωτισμού.

### Ευκολία στη χρήση

- Λείο φινιρίσμα για εύκολο καθαρισμό

### Εφέ φωτισμού

- Ομοιόμορφη κατανομή φωτός

### Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 15 χρόνια

### Προηγμένος φωτισμός LED

- Υψηλή απόδοση φωτισμού

### Εξοικονόμηση ενέργειας

- Ενσωματωμένο LED, ως μέρος του συστήματος
- Εξοικονόμηση ενέργειας: 80%

# Χαρακτηριστικά

## Εύκολη συντήρηση



## Ομοιόμορφη κατανομή φωτός



## Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής



Μια πηγή φωτός που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τα ενσωματωμένα LED που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον λαμπτήρα LED της Philips, έχουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, τουλάχιστον 15.000 ωρών (που ισοδυναμεί με 15 χρόνια για μια μέση χρήση 3 ωρών/ημέρα με ένα σύνολο τουλάχιστον 13.000 κύκλων ενεργοποίησης/απενεργοποίησης). Δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση από έναν τέλειο ατμοσφαιρικό φωτισμό στο σπίτι σας, ενώ δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συντήρηση ή την αντικατάσταση λαμπτήρων.

## Υψηλή απόδοση φωτισμού

Φως υψηλής ποιότητας με υψηλή απόδοση φωτισμού. Το φως λάμπει σε γωνία δέσμης 40°, που είναι ιδανική για φωτισμό με σποτ.

## Ενσωματωμένη πηγή φωτισμού LED



Αξιοπίστη πηγή φωτός. Με ενσωματωμένη πηγή φωτισμού LED, δεν θα χρειαστεί να ανησυχείτε για συντήρηση ή αντικατάσταση λαμπτήρα, ενώ θα απολαμβάνετε τον τέλειο ατμοσφαιρικό φωτισμό στο σπίτι σας.

## Εξοικονόμηση ενέργειας: 80%



Εξοικονόμηση ενέργειας έως 80% σε σύγκριση με τους τυπικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως.

# Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

## Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο, Πλαστικό

## Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 15.000

## Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Όχι
- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

## Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: <2

## Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Home Office, Γκαράζ
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Φωτιστικά οροφής
- EyeComfort: Ναι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης, SceneSwitch

## Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 150 mA
- Απόδοση: 100 lm/W

## Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,66 kg
- Ύψος: 6,7 cm
- Μήκος: 35 cm
- Πλάτος: 35 cm

## Σέρβις

- Εγγύηση: 5 έτη

## Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 15.000 h
- Διάμετρος: 350 mm
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 1800
- Χρώμα φωτός: 2700
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Ρύθμιση έντασης βήματος - Μη χρησιμοποιείτε με ρυθμιστή έντασης
- LED: Ναι
- Κωδικός IP: IP20
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I

## Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718696169285
- Καθαρό βάρος: 0,66 kg
- Μικτό βάρος: 0,92 kg
- Ύψος: 38,8 cm
- Μήκος: 7,4 cm
- Πλάτος: 38,7 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2025-03-18  
Έκδοση: 0.942

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)