

PHILIPS

Μονό σποτ
επέκτασης Buckram

HueWhite ambiance

Περιλαμβάνεται λαμπτήρας LED
GU10

Έλεγχος Bluetooth μέσω
εφαρμογής

Έλεγχος με εφαρμογή ή φωνητικός
έλεγχος*

Προσθέστε μια γέφυρα Hue
Bridge για να ξεκλειδώσετε
περισσότερες δυνατότητες



50471/31/P9



Εύκολος έξυπνος φωτισμός

Με ένα σποτ Philips Hue White ambiance Buckram σε λευκό χρώμα, απολαμβάνετε θερμό έως ψυχρό λευκό φως για τις καθημερινές συνήθειές σας. Ρυθμίστε το σποτ για να αναδείξετε τις σωστές γωνίες του δωματίου. Αποκτήστε τον άμεσο έλεγχο μέσω της εφαρμογής Bluetooth ή συνδεθείτε με μια γέφυρα Hue Bridge για να ξεκλειδώσετε περισσότερες δυνατότητες έξυπνου φωτισμού.

Εύκολος έξυπνος φωτισμός

- Ελέγξτε έως και 10 φώτα με την εφαρμογή Bluetooth
- Ελέγξτε τα φώτα με τη φωνή σας*
- Φτιάξτε την ιδανική ατμόσφαιρα με λευκό φωτισμό θερμού έως ψυχρού φωτός
- Εξασφαλίστε τις ιδανικές ρυθμίσεις φωτισμού για τις καθημερινές σας δραστηριότητες
- Ξεκλειδώστε την πλήρη σουίτα έξυπνων δυνατοτήτων φωτισμού με το Hue Bridge

Χαρακτηριστικά

Ελέγξτε έως και 10 φώτα με την εφαρμογή Bluetooth



Με την εφαρμογή Hue Bluetooth, μπορείτε να ελέγχετε τα έξυπνα φώτα Hue που έχετε εγκατεστημένα σε ένα δωμάτιο του σπιτιού σας. Προσθέστε έως και 10 έξυπνα φώτα και ελέγξτε τα όλα μαζί με το απλό άγγιγμα ενός πλήκτρου στην κινητή συσκευή σας.

Ελέγξτε τα φώτα με τη φωνή σας*



Το Philips Hue συνεργάζεται με το Amazon Alexa και το Google Assistant, όταν συνδυάζεται με μια συμβατή συσκευή Google Nest ή Amazon Echo. Απλές φωνητικές εντολές σας επιτρέπουν να ελέγχετε πολλά φώτα ταυτόχρονα στο ίδιο δωμάτιο ή έναν μόνο λαμπτήρα.

Φτιάξτε την ιδανική ατμόσφαιρα με λευκό φωτισμό θερμού έως ψυχρού φωτός



Αυτή η σειρά λαμπτήρων και φωτιστικών προσφέρει λευκό φωτισμό διαφόρων αποχρώσεων, από θερμό έως ψυχρό φως. Χάρη στη δυνατότητα πλήρους ρύθμισης έντασης φωτός από έντονα μέχρι χαμηλά φώτα νύχτας, μπορείτε να ρυθμίσετε με ακρίβεια τα φώτα σας στην ιδανική απόχρωση και φωτεινότητα φωτισμού ανάλογα με τις καθημερινές σας ανάγκες.

Εξασφαλίστε τις ιδανικές ρυθμίσεις φωτισμού για τις καθημερινές σας δραστηριότητες



Κάντε την ημέρα σας πιο εύκολη και πιο ευχάριστη με τέσσερις προκαθορισμένες ρυθμίσεις φωτισμού που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τις καθημερινές εργασίες σας: Energize, Concentrate, Read και Relax. Τα δύο σκηνικά φωτισμού με ψυχρούς τόνους, το Energize και το Concentrate, σας βοηθούν να ξεκινήσετε την ημέρα σας ή να διατηρήσετε τη συγκέντρωσή σας, ενώ τα πιο θερμά σκηνικά φωτισμού, το Read και το Relax, σας παρέχουν άνεση κατά το διάβασμα ή σας βοηθούν να ηρεμήσετε το πολυάσχολο μυαλό σας.

Ξεκλειδώστε την πλήρη σουίτα έξυπνων δυνατοτήτων φωτισμού με το Hue Bridge



Το Hue Bridge ξεκλειδώνει τις δυνατότητες που κάνουν τον έξυπνο φωτισμό πραγματικά έξυπνο — έλεγχος του φωτισμού όταν είστε εκτός σπιτιού, φωνητικός έλεγχος, αυτοματοποιημένος φωτισμός και πολλά άλλα. Προσθέστε ένα Hue Bridge στην εγκατάστασή σας για να δημιουργήσετε συναρπαστικές εμπειρίες, να αξιοποιήσετε την τεχνολογία που είναι ασφαλής και αξιόπιστη και πολλά άλλα. Το Hue Bridge είναι το κλειδί για έξυπνο φωτισμό, όπως δεν τον έχετε ξαναδεί.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Ναι
- Τοποθέτηση ClickFix: Ναι
- Ρύθμιση της έντασης από την εφαρμογή Hue και από τον διακόπτη: Ναι
- Περιλαμβάνονται λαμπτήρες LED: Ναι

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Καθιστικό και υπνοδωμάτιο
- Στυλ: Μοντέρνο
- Τύπος: Σποτ
- EyeComfort: Όχι

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,490 kg
- Ύψος: 10,3 cm
- Μήκος: 10,2 cm
- Πλάτος: 10,2 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 15.000 h
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού (κρυφό): 350 lm
- Έξοδος lumen λαμπτήρα: 350 lm
- Πηγή φωτισμού ισοδύναμη με παραδοσιακό λαμπτήρα: 50 W
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 350 lm
- Τεχνολογία λαμπτήρα: LED, 230 V
- Χρώμα φωτός: HueWhite Ambiance 2200–6500
- Τροφοδοσία ρεύματος: 50–60 Hz
- LED: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Όχι
- Αριθμός λαμπτήρων: 1
- Υποδοχή/κάλυκας: GU10
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 5 W
- Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 5.5 W
- Κωδικός IP: IP20
- Κατηγορία προστασίας: I – με γείωση

Υποστήριξη

- Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
- Εφαρμογή Philips Hue: IOS 15 και μεταγενέστερη έκδοση, Android 10.0 και μεταγενέστερη έκδοση
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see “End of Support Policy”)

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8718696175705
- Καθαρό βάρος: 0,49 kg
- Μικτό βάρος: 0,64 kg
- Ύψος: 144 mm
- Μήκος: 115 mm
- Πλάτος: 134 mm
- Αριθμός υλικού (12NC): 915005919101



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-04-22
Έκδοση: 0.533

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com