


PHILIPS

Σποτ οροφής/
επιτοίχιο Pongee x2

Σποτ οροφής / επιτοίχια
σποτ

Χωρίς λαμπτήρα

Λευκό



50582/31/PN



Ζήστε χαρούμενα την κάθε στιγμή

Το φωτιστικό Philips my Living Contemporary είναι μια σειρά από σποτ με κομψό σχήμα και υψηλής ποιότητας φωτισμό που ταιριάζει με τα γούστα, τις τάσεις και τον τρόπο ζωής του σήμερα.

Ειδικά χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ
- Η τέλεια δέσμη φωτός για φωτισμό ανάδειξης

Σχεδιασμένο για το οικιακό γραφείο σας

- Για κάθε εσωτερικό χώρο
- Φυσικά και αναγνωρίσιμα σχήματα

Σχεδιασμένο για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρά σας

- Υλικά υψηλής ποιότητας



Χαρακτηριστικά

Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ



Κατευθύνετε το φως εκεί που το χρειάζεστε περισσότερο, προσαρμόζοντας, περιστρέφοντας ή ανακλίνοντας την κεφαλή του φωτιστικού.

Ιδανικό για φωτισμό ανάδειξης

Ιδανική δέσμη φωτός για φωτισμό ανάδειξης. Αυτό το σποτ της Philips διαθέτει την τέλεια δέσμη φωτός για φωτισμό ανάδειξης (λαμπτήρας GU10, δεν συμπεριλαμβάνεται). Με εστιασμένο φως μπορείτε να τονίσετε κάθε λεπτομέρεια ή χαρακτηριστικό του εσωτερικού σας χώρου.

Υλικά υψηλής ποιότητας

Αυτό το φωτιστικό είναι σμιλεμένο σε μοτίβο στρώσεων από υψηλής ποιότητας υλικά με ανώτερο φινίρισμα. Αυτό εξασφαλίζει ένα συμπαγές προϊόν με μεγάλη διάρκεια ζωής, το οποίο θα αναδεικνύει και θα φωτίζει το σπίτι σας για πολλά ακόμη χρόνια.

Για κάθε εσωτερικό χώρο

Πλήρως λειτουργικό και ταυτόχρονα εξαιρετικά κομψό, αυτό το σποτ της Philips χαρίζει μια διακοσμητική πινελιά σε κάθε χώρο του σπιτιού.

Φυσικά και αναγνωρίσιμα σχήματα

Απαλές εναλλαγές και καμπύλες γραμμές προσδιορίζουν τη διαχρονική εμφάνιση των φωτιστικών myLiving από την Philips. Πρακτικά και κομψά, τα σποτ myLiving είναι διακριτικά και ταιριάζουν υπέροχα σε κάθε μοντέρνο εσωτερικό χώρο.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Τοποθέτηση ClickFix: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Όχι

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Γραφείο, Αίθουσα
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Σποτ οροφής / επιτοίχια σποτ
- EyeComfort: Όχι

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,670 kg
- Συνολικό ύψος: 82 mm
- Συνολικό μήκος: 240 mm
- Συνολικό πλάτος: 122 mm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: No bulb included
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται
- Υποδοχή/κάλυκας: GU10
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 5.5W
- Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 5,5
- Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα

- Κατηγορία προστασίας: Κλάση I - Γειωμένο
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 2

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718696164792
- Καθαρό βάρος: 0,67 kg
- Μικτό βάρος: 0,88 kg
- Ύψος: 11,7 cm
- Μήκος: 11,5 cm
- Πλάτος: 33,4 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-08-30
Έκδοση: 0.755

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com