

PHILIPS

Starter kit: 2 έξυπνοι
λαμπτήρες E27 (800)

Λευκό Hue

Έως 800 lumens*

2x λαμπτήρες E27

Θερμό λευκό φως

Περιλαμβάνεται γέφυρα Hue
Bridge



8718696449554



Αυτοματοποιήστε τα φώτα σας

Βελτιώστε την εμπειρία σας φωτισμού με το starter kit λευκού φωτισμού Philips Hue White E27. Συνδέστε τους λαμπτήρες θερμού λευκού φωτός με τη γέφυρα Hue Bridge για να εκμεταλλευτείτε δυνατότητες, όπως η ασύρματη ρύθμιση έντασης, οι ρυθμίσεις φωτισμού και οι χρονοδιακόπτες.

Απεριόριστες δυνατότητες

- Έξυπνος έλεγχος των φώτων όταν είστε εκτός σπιτιού
- Επιστρέψτε σε ένα σπίτι γεμάτο φως
- Δώστε την εντύπωση ότι είστε στο σπίτι με τα έξυπνα φώτα
- Αυξομειώστε την ένταση των έξυπνων φώτων σας
- Έξυπνος κόμβος οικιακού αυτοματισμού: Hue Bridge

Εύκολος έλεγχος και άνεση

- Φωνητικός έλεγχος

Χαρακτηριστικά

Έλεγχος των φώτων όταν είστε εκτός σπιτιού



Με την εφαρμογή Philips Hue app έχετε τον πλήρη έλεγχο των φώτων σας, ακόμη και όταν λείπετε από το σπίτι. Ανάψτε και σβήστε τα φώτα σας από απόσταση, χρησιμοποιώντας απλά την εφαρμογή και διασφαλίστε ότι το σπίτι σας θα είναι πάντα φωτισμένο με τον τρόπο που θέλετε.

Επιστρέψτε στο σπίτι με φως



Ρυθμίστε την εφαρμογή Philips Hue ώστε να ανιχνεύει τότε πλησιάζετε στο σπίτι. Πριν ακόμη βγείτε από το αυτοκίνητο ή προχωρήσετε στο μονοπάτι, τα έξυπνα φώτα που έχετε επιλέξει ανάβουν αυτόματα.

Δώστε την εντύπωση ότι είστε σπίτι



Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Philips Hue για να προγραμματίζετε δραστηριότητες κάθε φορά που λείπετε. Τα έξυπνα φώτα θα ανάβουν τις ώρες που έχετε επιλέξει – και μερικές φορές λίγα λεπτά πριν ή μετά – ώστε να δίνουν την εντύπωση ότι είστε στο σπίτι.

Αυξομειώστε την ένταση των φώτων σας



Ο ροοστάτης – διακόπτης Philips Hue σας επιτρέπει να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση των φώτων σας ασύρματα.

Η γέφυρα Hue Bridge



Η γέφυρα Hue Bridge αποτελεί βασικό εξάρτημα ενός έξυπνου συστήματος φωτισμού Philips Hue. Είναι ο εγκέφαλος πίσω από τη λειτουργία, που επικοινωνεί με τους έξυπνους λαμπτήρες φωτισμού και την εφαρμογή Hue app, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα πάντα συνεργάζονται απρόσκοπτα. Επίσης, παρέχει δυνατότητες έξυπνου οικιακού αυτοματισμού, όπως προγραμματισμό δραστηριοτήτων και χρονοδιακοπών.

Φωνητικός έλεγχος

Το Philips Hue είναι συμβατό με τα Amazon Alexa, Apple HomeKit και Google Home, με την υποστήριξη του Google Assistant, που σας επιτρέπουν να ελέγχετε τα φώτα με τη φωνή σας. Ανάψτε και σβήστε τα φώτα. Ρυθμίστε στην επιθυμητή φωτεινότητα για την ιδανική ατμόσφαιρα. Ανακαλέστε παλαιότερες ρυθμίσεις, αλλάξτε χρώμα και πολλά ακόμα χωρίς κόπο.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 62x110

Περιβάλλον

- Υγρασία λειτουργίας: 5% <H<95% (χωρίς υγραποίηση)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C – 45°C

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρύθμιση της έντασης από την εφαρμογή Hue και από τον διακόπτη: Ναι

Εγγύηση

- 2 έτη: Ναι

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Βάρος: 67
- Τεχνολογία λαμπτήρα: LED
- Υποδοχή/κάλυκας: E27

Γέφυρα

- Ζώνη συχνοτήτων: 2400–2483.5 MHz
- Επιλογές ανάρτησης: Επιτραπέζιο, Επιτοίχιο
- Τροφοδοτικό: 100–240 V AC / 50–60 Hz, Τάση εξόδου: 5 V DC 600 mA, Ισχύς σε κατάσταση αναμονής: έως 0,1 W

Λαμπτήρας

- Θερμοκρασία χρώματος: 2700K
- Μέγεθος: A60
- Ύψος: 110 mm
- Τάση εισόδου: 220V–240V
- Διάρκεια ζωής: 25.000 h
- Απόδοση φωτισμού: Απαλό λευκό φως
- Απόδοση lumen: 806 lm
- Μέγ. ισχύς σε κατάσταση λειτουργίας: 9 W
- Μέγ. ισχύς σε κατάσταση αναμονής: 0.5 W
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Συντελεστής ισχύος: >0.5
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000 h
- Με δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού: όταν είναι συνδεδεμένο σε γέφυρα Hue bridge
- Έναρξη: Άμεση απόδοση φωτισμού 100%
- Ισχύς: 9 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 60 W
- Πλάτος: 61 mm
- Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Zigbee
- Με δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού: Όταν είναι συνδεδεμένο σε γέφυρα Hue Bridge

Διακόπτης

- Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: 1 x CR2450
- Επίπεδο IP: 20
- Διάρκεια ζωής: Not applicable
- Μέγ. λαμπτήρες ανά διακόπτη: Δεν εφαρμόζεται
- Ελάχιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας: – έτος(η)
- Επιλογές ανάρτησης: Δεν εφαρμόζεται
- Ειδικά χαρακτηριστικά: Δεν εφαρμόζεται
- Βάρος μαζί με την επιτοίχια βάση: 0 g
- Βάρος διακόπτη: 0 g

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο δικτύου Ethernet: 1
- Λαμπτήρες hue: 2
- Ροοστάτης – διακόπτης hue: 0
- Τροφοδοτικό: 1

Υποστήριξη

- Συμβατότητα με HomeKit: iOS 9 or later
- Εφαρμογή Philips Hue: IOS 15 και μεταγενέστερη έκδοση, Android 10.0 και μεταγενέστερη έκδοση
- Φωνητικοί βοηθοί: Amazon Alexa

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8718696449554
- Καθαρό βάρος: 0,5 kg
- Μικτό βάρος: 0,73 kg
- Ύψος: 21 cm
- Μήκος: 8,3 cm
- Πλάτος: 21 cm
- Αριθμός υλικού (12NC): 929001137001



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-04-04
Έκδοση: 0.1122

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com