


PHILIPS

Διακόπτης Tap

Hue

Ασύρματη εγκατάσταση

Αυτοματοποιεί τα φώτα σας



8718696498026



Οι αγαπημένες σας σκηνές φωτισμού

Ανακαλέστε τις τέσσερις αγαπημένες σας σκηνές οπουδήποτε στο σπίτι σας με το πάτημα ενός κουμπιού. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη Philips Hue ως τηλεχειριστήριο και σβήστε όλα σας τα φώτα ταυτόχρονα. Εντελώς ασύρματο και λειτουργεί χωρίς μπαταρίες, για την άνεσή σας.

Εύκολος έλεγχος

- Απαιτείται γέφυρα Philips Hue bridge
- Θυμηθείτε τις αγαπημένες σας σκηνές Philips Hue
- Τοποθετήστε ή χρησιμοποιήστε ασύρματα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τηλεχειριστήριο
- Τροφοδοτείται από το άγγιγμά σας - δεν απαιτούνται μπαταρίες



Χαρακτηριστικά

Απαιτείται γέφυρα Philips Hue bridge



Αυτό το προϊόν απαιτεί σύνδεση με τη γέφυρα Philips Hue bridge

Θυμηθείτε τις αγαπημένες σας σκηνές



Με τον διακόπτη Tap μπορείτε να ανακαλέσετε 4 διαφορετικά προκαθορισμένα σκηνικά φωτισμού ή να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα φώτα ένα κουμπί. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να ρυθμίσετε τα δικά σας σκηνικά φωτισμού ή σκηνικά που δημιουργούνται από τους σχεδιαστές φωτισμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη χωρίς να ανοίξετε την εφαρμογή Philips Hue app, ακόμα και όταν το Wi-Fi έχει αποσυνδεθεί.

Τοποθετήστε ή χρησιμοποιήστε ασύρματα



Τοποθετήστε τον διακόπτη Tap οπουδήποτε με την παρεχόμενη πλάκα τοποθέτησης ή αποσυνδέστε τον και πάρτε τον μαζί σας όταν μετακινήστε μέσα στο σπίτι σας. Δημιουργήστε την κατάλληλη ατμόσφαιρα κάθε στιγμή της ημέρας.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τηλεχειριστήριο



Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη Philips Hue ως τηλεχειριστήριο για την άνεσή σας

Τροφοδοτείται από το άγγιγμά σας



Ο διακόπτης Tap τροφοδοτείται από κινητική ενέργεια, που σημαίνει ότι όταν πατάτε τον διακόπτη δημιουργείτε επαρκή ενέργεια για να χειρίζεστε τα έξυπνα φώτα σας. Μια πραγματικά ασύρματη λύση, χωρίς μπαταρίες.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: συνθετικό

Περιβάλλον

- Υγρασία λειτουργίας: 0%<H<80% (χωρίς υγραποίηση)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C - 40°C

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Φορητό: Ναι

Εγγύηση

- 2 έτη: Ναι

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718696498026

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Αριθμός κουμπιών με δυνατότητα διαμόρφωσης: 4
- Ύψος: 25
- Βάρος: 90

Διακόπτης

- Κουμπιά με δυνατότητα διαμόρφωσης: 4
- Ζώνη συχνότητας: 2400 – 2483.5 MHz
- Επίπεδο IP: IP20
- Διάρκεια ζωής: 50.000 clicks
- Μέγιστος αριθμός διακοπών Tap ανά γέφυρα: 25 εάν δεν υπάρχουν άλλοι διακόπτες συνδεδεμένοι
- Επιλογές ανάρτησης: αυτόνομα
- Εμβέλεια: 15-30m
- Ειδικά χαρακτηριστικά: Λειτουργεί χωρίς μπαταρίες
- Διάμετρος διακόπτη: 75 mm
- Ύψος διακόπτη: 25 mm
- Βάρος διακόπτη: 90 g

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης Hue Tap: 1

Υποστήριξη

- Συμβατότητα με HomeKit: No
- Εφαρμογή Philips Hue: IOS 15 και μεταγενέστερη έκδοση, Android 10.0 και μεταγενέστερη έκδοση

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8718696498026
- Καθαρό βάρος: 0,09 kg
- Μικτό βάρος: 0,15 kg
- Ύψος: 16,5 cm
- Μήκος: 7,5 cm
- Πλάτος: 8,8 cm
- Αριθμός υλικού (12NC): 929001115212



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-04-21
Έκδοση: 0.619

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com