

PHILIPS

Διαφανής λαμπτήρας
με νήμα 120W A67 E27

LED


2700K

2000 lm

15.000 ώρες



8718699764357



Θερμό λευκό φως, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα του φωτισμού

Γνώριμα σχήματα που έχετε αγαπήσει. Καταναλώνουν περίπου 85% λιγότερη ενέργεια από τους παραδοσιακούς λαμπτήρες χάρη στην τελευταία τεχνολογία LED εξοικονόμησης ενέργειας και διαρκούν 10 φορές περισσότερο.

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τους τυπικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως

Δημιουργήστε τον κατάλληλο φωτισμό για το σπίτι σας

- Ιδανικός για γενικό φωτισμό χώρου

Φωτισμός LED υψηλής ποιότητας που αντέχει για δεκαετίες

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

Χαρακτηριστικά

Αντικαθιστά τον τυπικό λαμπτήρα πυρακτώσεως



Με το όμορφο ντιζάιν και τις οικίες διαστάσεις, αυτός είναι ένας σύγχρονος τυπικός λαμπτήρας LED για φωτισμό εξοικονόμησης ενέργειας. Η τέλεια βιώσιμη αντικατάσταση των παραδοσιακών τυπικών λαμπτήρων πυρακτώσεως.

Ιδανικός για γενικό φωτισμό



Μοντέρνος φωτισμός με τυπικούς λαμπτήρες Philips LED για φωτισμό που διαχέεται, ιδανικός για γενικό φωτισμό.

Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Πολύ φωτεινό και έχετε αντανάκλαση. Πολύ μαλακό και βιώνετε τρεμόπαιγμα. Τώρα μπορείτε να φωτίσετε απαλά τον κόσμο σας με LED που έχουν σχεδιαστεί για άνεση στα μάτια και να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για το σπίτι σας.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Εγγύηση

- Περίοδος εγγύησης: 2 έτη

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 2000 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5 s
- Κωδικός χρώματος: 827 | CCT of 2700K
- Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.): 2700 K
- Φωτεινή ροή: 2.000 lm
- Στροβοσκοπικό εφέ: 0,4
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 153,00 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Άλλα χαρακτηριστικά

- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της EE: Ναι

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699764357
- EOC: 871869976435700
- Τίτλος προϊόντος: LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4

Ρεύμα

- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0.51

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.51
- Τάση: 220–240 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 120 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): D
- Κατανάλωση ενέργειας: 13 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 13

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 121 mm
- Συνολικό μήκος: 121 mm
- Συνολικό πλάτος: 70 mm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50–60
- Διάμετρος: 70 mm
- Αρ. εγγραφής EPREL: 374896
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Βάση-κάλυμμα: E27
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά: No

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8718699764357
- Καθαρό βάρος: 0,03 kg
- Μικτό βάρος: 0,06 kg
- Ύψος: 17,7 cm
- Μήκος: 7,5 cm
- Πλάτος: 7,5 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-13
Έκδοση: 0.290

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com