PHILIPS

Ματ λαμπτήρας με νήμα 75W G120 E27

LED

2700K

1055 lm

15.000 ώρες



8718699764753

A ↑ G E



Θερμό λευκό φως, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα του φωτισμού

Γνώριμα σχήματα που έχετε αγαπήσει. Καταναλώνουν περίπου 85% λιγότερη ενέργεια από τους παραδοσιακούς λαμπτήρες χάρη στην τελευταία τεχνολογία LED εξοικονόμησης ενέργειας και διαρκούν 10 φορές περισσότερο.

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας
- Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τους τυπικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως

Δημιουργήστε τον κατάλληλο φωτισμό για το σπίτι σας
- Η τέλεια επιλογή για διακοσμητικά φωτιστικά

Φωτισμός LED υψηλής ποιότητας που αντέχει για δεκαετίες
- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

Χαρακτηριστικά

Αντικαθιστά τον τυπικό λαμπτήρα πυρακτώσεως



Με το όμορφο ντιζάιν και τις οικίες διαστάσεις, αυτός είναι ένας σύγχρονος τυπικός λαμπτήρας LED για φωτισμό εξοικονόμησης ενέργειας. Η τέλεια βιώσιμη αντικατάσταση των παραδοσιακών τυπικών λαμπτήρων πυρακτώσεως.

Η τέλεια επιλογή για διακοσμητικά φωτιστικά

Μοντέρνος φωτισμός με τους σφαιρικούς λαμπτήρες LED της Philips για χρήση σε διακοσμητικά φωτιστικά, όπως ανεμιστήρες οροφής και φώτα γύρω από καθρέφτες.

Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Πολύ φωτεινό και έχετε αντανάκλαση. Πολύ μαλακό και βιώνετε τρεμόπαιγμα. Τώρα μπορείτε να φωτίσετε απαλά τον κόσμο σας με LED που έχουν σχεδιαστεί για άνεση στα μάτια και να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για το σπίτι σας.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα
- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός σφαιρικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Αντοχή
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον
- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Εγγύηση
- Περίοδος εγγύησης: 2 έτη

Χαρακτηριστικά φωτισμού
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 1055 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5 s
- Κωδικός χρώματος: 827 | CCT of 2700K
- Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.): 2700 K
- Φωτεινή ροή: 1.055 lm
- Στροβοσκοπικό εφέ: 0,4
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 124,00 lm/W

Διάφορα
- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Άλλα χαρακτηριστικά
- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι

Πληροφορίες συσκευασίας
- EAN: 8718699764753
- EOC: 871869976475300
- Τίτλος προϊόντος: LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Ρεύμα
- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0.52

Κατανάλωση ρεύματος
- Συντελεστής ισχύος: 0.52
- Τάση: 220-240 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 75 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): E
- Κατανάλωση ενέργειας: 8,5 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 9

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
- Συνολικό ύψος: 177 mm
- Συνολικό μήκος: 177 mm
- Συνολικό πλάτος: 125 mm

Ονομαστικές τιμές
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Τεχνικές προδιαγραφές
- Συχνότητα: 50-60
- Διάμετρος: 125 mm
- Αρ. εγγραφής EPREL: 374886
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Βάση-κάλυμμα: E27
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά;: No

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
- EAN/UPC - προϊόν: 8718699764753
- Καθαρό βάρος: 0,1 kg
- Μικτό βάρος: 0,2 kg
- Ύψος: 19,6 cm
- Μήκος: 12,8 cm
- Πλάτος: 12,8 cm

Ημερομηνία έκδοσης: 2025-09-13
Έκδοση: 0.251

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com