

PHILIPS

Λαμπήρας 60W,
30W, 16W A60 E27

LED

2700/2500/2200K

806, 320, 150 lm

15.000 ώρες



8718699772130



Ένας λαμπήρας. Ο διακόπτης σας. Τρεις ρυθμίσεις φωτός.

Αλλάξτε την ατμόσφαιρα του δωματίου σας για να ταιριάζει με οτιδήποτε κάνετε. Με το φωτιστικό LED Philips SceneSwitch, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τη ρύθμιση από έντονο σε φυσικό φως και σε απαλή θερμή λάμψη. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ο διακόπτης που ήδη έχετε.

Φως πέρα από τα συνηθισμένα

- Τρεις ρυθμίσεις φωτισμού
- Δεν απαιτείται ρυθμιστής έντασης ή επιπλέον εγκατάσταση

Φωτισμός LED υψηλής ποιότητας που αντέχει για δεκαετίες

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

Χαρακτηριστικά

Τρεις ρυθμίσεις φωτισμού (SSDL)

Λαμπτήρας αντικατάστασης All-in-One που αλλάζει μεταξύ τριών διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας του φωτός ημέρας, όλα με τον διακόπτη που ήδη έχετε.

Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία



Δεν απαιτεί οποιαδήποτε πρόσθετη εγκατάσταση ή ροοστάτη – διακόπτη. Αυτός ο λαμπτήρας δεν είναι κατάλληλος για χρήση με ρυθμιστές έντασης. Εάν χρησιμοποιηθεί με ρυθμιστή έντασης, ορίστε τη ρύθμιση σε φωτεινότητα 100%.

Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Πολύ φωτεινό και έχετε αντανάκλαση. Πολύ μαλακό και βιώνετε τρεμόπαιγμα. Τώρα μπορείτε να φωτίσετε απαλά τον κόσμο σας με LED που έχουν σχεδιαστεί για άνεση στα μάτια και να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για το σπίτι σας.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 10,4 cm
- Πλάτος: 6 cm

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700/2500/2200 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 806, 320, 150 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5 s
- Κωδικός χρώματος: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.): 2700, 2500, 2200 K
- Στροβοσκοπικό εφέ: 0,4
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 107,00 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: SceneSwitch

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 107 lm/W
- Σήμανση CE: Ναι
- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της EE: Ναι

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699772130
- EOC: 871869977213001
- Τίτλος προϊόντος: LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Ρεύμα

- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0.5

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: AC 220-240 V
- Ισχύς: 7,5, 3, 1,6 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 60;30;16 W
- Κατανάλωση ενέργειας: 1,6, 3, 7,5 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 10,4 cm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 739280
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere
- Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM): 0,9
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Βάση-κάλυμμα: E27

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699772130
- Καθαρό βάρος: 0,07 kg
- Μικτό βάρος: 0,1 kg
- Ύψος: 14,6 cm
- Μήκος: 6,5 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-03-09
Έκδοση: 0.362

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com