



Αισθητήρας κίνησης

Ο ασύρματος αισθητήρας κίνησης για εσωτερικούς χώρους WiZ κάνει την αυτοματοποίηση του φωτισμού τόσο εύκολη. Ανάβουν όταν περνάτε δίπλα τους και σβήνουν όταν φεύγετε. Τοποθετήστε τον αισθητήρα, ο οποίος περιλαμβάνει μια μπαταρία, στην είσοδο ή σε διάδρομο και ρυθμίστε τον να ανάβει ή να σβήνει τα φώτα σε συγκεκριμένες ώρες ή όπως αλλιώς θέλετε.


ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Λειτουργεί με μπαταρίες
- IP20/Πλαστικό/Λευκό
- Λειτουργεί με όλα τα προϊόντα της WiZ



Εύκολη, ασύρματη εγκατάσταση

Λειτουργεί με μπαταρία, δεν χρειάζεται καλώδιο. Τοποθετήστε την γρήγορα και εύκολα με βίδες στην οροφή/τοιχο ή απλώς αφήστε την επάνω στο γραφείο.



Ευέλικτες ρυθμίσεις κίνησης για την άνεσή σας

Ρυθμίστε τα φώτα σας ώστε να ενεργοποιούνται με την επιθυμητή φωτεινότητα ή σε συγκεκριμένη λειτουργία, όπως το φως της νύχτας ή το φως της ημέρας. Μπορείτε να διαμορφώσετε μια ενέργεια για τα φώτα σας, με καθορισμένη καθυστέρηση και όταν δεν ανιχνεύεται κίνηση.



Απολαύστε σωστό φωτισμό την κατάλληλη στιγμή

Ρυθμίστε αισθητήρες ώστε να ενεργοποιούν τις αγαπημένες σας λειτουργίες φωτισμού σε διαφορετικές ώρες στη διάρκεια της ημέρας, ορίζοντας συγκεκριμένους ρυθμούς για ένα δωμάτιο στην εφαρμογή WiZ.



Συμβατό με όλα τα φώτα «Connected by WiZ».

Αυτό το αξεσουάρ ελέγχου WiZ έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει όλα τα είδη φωτισμού στο οικοσύστημα WiZ. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε τυχόν φώτα από οποιαδήποτε επωνυμία, αρκεί να είναι συμβατά με «Connected by WiZ».



Ενεργοποίηση φωτισμού με την κίνηση

Ρυθμίστε τα φώτα σας ώστε να ανάβουν/σβήνουν ή να αλλάζουν φωτεινότητα και χρώμα κάθε φορά που ανιχνεύουν οποιαδήποτε κίνηση. Αυτός ο αισθητήρας συνδέεται απευθείας με τα φώτα WiZ και λειτουργεί ακόμη και όταν το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο.



Μεγάλη εμβέλεια ελέγχου 15 m

Αυτός ο αισθητήρας κίνησης συνδέεται με φώτα WiZ που τοποθετούνται εντός εμβέλειας έως και 15 μέτρα σε ένα συνηθισμένο εσωτερικό περιβάλλον με χωρίσματα και τοίχους.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ

Χρώμα: White

Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Ναι

Περιοχή ανίχνευσης: 0 - 3 m

Απόσταση ελέγχου: 15 m

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Τάση: 3 V

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΫΟΝΤΟΣ

Καθαρό βάρος: 0,103 kg

Συνολικό ύψος: 50 mm

Συνολικό μήκος: 62 mm

Συνολικό πλάτος: 62 mm

ΣΈΡΒΙΣ

Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Τύπος μπαταριών: AA - Μπαταρία,
μικρή

Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για
τα δάχτυλα

Κατηγορία προστασίας: Κλάση III -
Εξαιρετικά χαμηλή τάση ασφαλείας

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ
φωτισμού: Yes

WiFi: Wireless G

Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης:
Minimum of 60 months after
introduction date

Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων:
9999

Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8718699788209

Καθαρό βάρος: 0,14 kg

Μικτό βάρος: 0,14 kg

Ύψος: 16 cm

Μήκος: 7 cm

Πλάτος: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.