



WiZmote

Ελέγξτε τα φώτα σας με το πάτημα ενός κουμπιού με το WiZmote, το οποίο λειτουργεί με όλα τα προϊόντα WiZ και έχει εμβέλεια 15 μέτρων. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα φώτα, αυξήστε ή μειώστε το φως του δωματίου, ρυθμίστε ένα νυχτερινό φως ή ρυθμίστε έως και τέσσερις από τις αγαπημένες σας λειτουργίες φωτισμού — ακόμα κι αν το Wi-Fi διακοπεί.


ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Λειτουργεί με μπαταρίες
- IP20/Πλαστικό/Μαύρο
- Λειτουργεί με όλα τα προϊόντα της WiZ



Ελέγξτε ασύρματα τα φώτα WiZ

Απολαύστε γρήγορο και εύκολο έλεγχο του φωτισμού σας με τα προϊόντα WiZ. Ανάψτε/σβήστε τα φώτα και ρυθμίστε τη φωτεινότητα με ένα μόνο πάτημα. Συνδέεται απευθείας στα φώτα WiZ και λειτουργεί ακόμη και όταν το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο.



Μεγάλη εμβέλεια ελέγχου 15 m

Ελέγξτε τα φώτα και τις συσκευές σε εμβέλεια 15 μέτρων σε ένα συνηθισμένο εσωτερικό περιβάλλον με χωρίσματα και τοίχους.



Ελέγξτε εύκολα ένα ή περισσότερα φώτα σε ένα δωμάτιο

Αυτό το φορητό αξεσουάρ ελέγχου μπορεί να συνδεθεί σε ένα δωμάτιο και να ενεργοποιήσει όλα τα φώτα στο χώρο. Είτε υπάρχει ένα είτε πενήντα φώτα! Θέλετε να ελέγξετε ένα άλλο δωμάτιο; Απλώς αλλάξτε το συνδεδεμένο δωμάτιο του αξεσουάρ στην εφαρμογή.



Συμβατό με όλα τα φώτα «Connected by WiZ».

Αυτό το αξεσουάρ ελέγχου WiZ έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει όλα τα είδη φωτισμού στο οικοσύστημα WiZ. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε τυχόν φώτα από οποιαδήποτε επωνυμία, αρκεί να είναι συμβατά με «Connected by WiZ».



Οι αγαπημένες σας λειτουργίες φωτισμού με ένα μόνο κουμπί

Ανάψτε/σβήστε τα φώτα, ρυθμίστε τη φωτεινότητα, επιλέξτε την αγαπημένη σας λειτουργία και κάντε εναλλαγή σε νυχτερινό φως με ένα μόνο πάτημα. Προσαρμόστε έως και τέσσερις αγαπημένες λειτουργίες και ρυθμίσεις φωτισμού στην εφαρμογή WiZ.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ

Χρώμα: Μαύρο
Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Ναι
Απόσταση ελέγχου: 15 m

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΈΥΜΑΤΟΣ

Τάση: 3Vdc V

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Καθαρό βάρος: 0,057 kg
Συνολικό ύψος: 15 mm
Συνολικό μήκος: 135 mm
Συνολικό πλάτος: 38 mm

ΣΈΡΒΙΣ

Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Τύπος μπαταριών: AAA - Μπαταρία τύπου στυλό
Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα
Κατηγορία προστασίας: Κλάση III - Εξαιρετικά χαμηλή τάση ασφαλείας

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
WiFi: Wireless G
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8718699789220
Καθαρό βάρος: 0,06 kg
Μικτό βάρος: 0,08 kg
Ύψος: 13,2 cm
Μήκος: 4,6 cm
Πλάτος: 7,6 cm



© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.