

Έξυπνο βύσμα



Το έξυπνο βύσμα WiZ μπορεί να κάνει οποιαδήποτε πρίζα έξυπνη. Απλώς συνδέστε το κανονικό φωτιστικό ή τη συσκευή σας και θα μπορείτε να τα ελέγξετε μέσω του smartphone ή της φωνής σας. Με τα χρονοδιαγράμματα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις συσκευές, για να ταιριάζουν στις καθημερινές σας συνήθειες και να εξοικονομείτε ενέργεια. Δεν θα χρειαστεί ποτέ πια να ανησυχείτε για το αν έχετε αφήσει αναμμένα τα φώτα ή τις συσκευές σας στο σπίτι, επειδή μπορείτε να τα ελέγξετε με το smartphone σας.

ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Τοποθέτηση και Άμεση λειτουργία
- Συμβατό με Alexa και Google Home
- Έλεγχος με εφαρμογή ή φωνητικός έλεγχος




Άμεση εγκατάσταση για όλες τις λειτουργίες του έξυπνου σπιτιού σας

Απολαύστε τα πλεονεκτήματα των δυνατοτήτων έξυπνου σπιτιού άμεσα, συνδέοντας τη νέα συσκευή WiZ στο δίκτυο Wi-Fi. Ελέγξτε τα φώτα και τις συσκευές ακόμα και όταν λείπετε από το σπίτι προγραμματίζοντας τα φώτα να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον εξοπλισμό όπως κέντρο ή πύλη!



Μετατρέψτε τις συνηθισμένες συσκευές σε έξυπνες: λάμπες, ανεμιστήρες και άλλα πολλά.

Ελέγξτε τις συνηθισμένες λάμπες, τα διακοσμητικά φώτα, τους ανεμιστήρες, την καφετιέρα σας και πολλά άλλα. Χρησιμοποιήστε το WiZ για να ελέγχετε συσκευές τις οποίες απλώς έχετε ενεργοποιήσει, ώστε να συνδέονται και να ανταποκρίνονται στις εντολές της εφαρμογής.



Εύκολος προγραμματισμός και αυτοματοποίηση έξυπνων φώτων και συσκευών

Προγραμματίστε τα φώτα ή τις συσκευές του σπιτιού σας να ανάβουν ή να σβήνουν αυτόματα και ακολουθήστε τις καθημερινές ή εβδομαδιαίες ρουτίνες σας. Αυτοματοποιήστε τα φώτα και τις συσκευές σας για να μένουν σβηστά όταν δεν είναι απαραίτητα, ώστε να παραμένετε ασφαλείς και να εξοικονομείτε ενέργεια.



Ελέγξτε από οπουδήποτε με το smartphone σας.

Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε εάν μια ηλεκτρική συσκευή έμεινε ενεργοποιημένη ενώ κανείς δεν είναι σπίτι. Απλώς απενεργοποιήστε την ή ελέγξτε άλλες συσκευές από όπου κι αν βρίσκεστε, χρησιμοποιώντας το smartphone σας.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ

Χρώμα: White
Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Τύπος πρίζας: Type F

ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗ

Ρεύμα (A): 10

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Τάση: 230 V

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Καθαρό βάρος: 0,096 kg
Συνολικό ύψος: 61 mm
Συνολικό μήκος: 59 mm
Συνολικό πλάτος: 49 mm

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΈΣ ΤΙΜΈΣ

Ονομαστική ισχύς: Max 2300 W

ΣΉΡΒΙΣ

Εγγύηση: 1 έτος

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα
Κατηγορία προστασίας: Κλάση I - Γειωμένο

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
WiFi: Wireless G
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8718699789329
Καθαρό βάρος: 0,09 kg
Μικτό βάρος: 0,12 kg
Ύψος: 16,1 cm
Μήκος: 7,1 cm
Πλάτος: 7,1 cm



© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.