


ADRIA WiZ CEILING 17W RD 4000K DIM

Ρυθμίστε το φως στο δωμάτιο (χωρίς ροοστάτη!) με το λευκό φωτιστικό οροφής WiZ Adria LED με ρύθμιση έντασης. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή WiZ ή τη φωνή σας για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό ή για να μειώσετε και να αυξήσετε την ένταση των φώτων στο δωμάτιο σε διαμορφώσεις Wi-Fi.

ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Ψυχρό φως
- Διαστάσεις: Ø 320
- IP20/Πλαστικό/Λευκό




Λειτουργίες έξυπνου φωτισμού εύκολες στην εγκατάσταση

Απολαύστε τα πλεονεκτήματα των έξυπνων λειτουργιών άμεσα, απλώς συνδέοντας το προϊόν WIZ στο δίκτυο Wi-Fi. Ελέγξτε εύκολα τα φώτα όταν λείπετε από το σπίτι και προγραμματίζοντας τα φώτα να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον εξοπλισμό όπως κέντρο ή πύλη!



Παρακολουθήστε την κατανάλωση ενέργειας

Λάβετε μια επισκόπηση της κατανάλωσης ενέργειας του φωτισμού σας με την εφαρμογή WIZ. Αποκτήστε εύκολη πρόσβαση σε μια εβδομαδιαία ή ημερήσια αναφορά που θα σας βοηθήσει να παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι.



Δημιουργήστε την τέλεια σκηνή φωτισμού σας

Κάντε τον δικό σας συνδυασμό διαφορετικών χρωμάτων και λευκού φωτισμού για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για να ταιριάζει με τις στιγμές της καθημερινότητάς σας. Απλά αποθηκεύστε το νέο σας σκηνικό και επιλέξτε το οποιαδήποτε στιγμή με την εφαρμογή WIZ ή με τη φωνή σας.



Φωτίστε με έντονο και ψυχρό λευκό φως

Φωτίστε το σπίτι σας με αναζωογονητικό ψυχρό λευκό φως. Ένα έξυπνο φωτιστικό που προσαρμόζεται εύκολα στις καθημερινές σας δραστηριότητες.



Χαμηλώστε τα έξυπνα φώτα σας ακόμα και χωρίς ροοστάτη

Απλά ρυθμίστε τα φώτα σας στην επιθυμητή φωτεινότητα χρησιμοποιώντας το smartphone, το παρελκόμενο ελέγχου WIZ ή απλά τη φωνή σας. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε έναν ακριβό ρυθμιστή έντασης!



Ελέγξτε τον έξυπνο φωτισμό όπως σας αρέσει

Το WIZ σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε τον έξυπνο φωτισμό με πολλούς τρόπους. Προσαρμόστε τα φώτα με το smartphone, τη φωνή, το τηλεχειριστήριο WIZ ή χρησιμοποιώντας τον υπάρχοντα διακόπτη τοίχου για εναλλαγή μεταξύ δύο αγαπημένων λειτουργιών. Λειτουργεί με τις συντομεύσεις Google Home, Alexa και Siri.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΡΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

Σχήμα λαμπτήρα: Στρογγυλό

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΉΡΙΣΜΑ

Χρώμα: White

Υλικό κατασκευής: Μέταλλο

Πλαστικό

ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)

Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%

Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 15.000

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Όχι

Με ρύθμιση έντασης μέσω

τηλεχειριστηρίου: Ναι

Ενσωματωμένο LED: Ναι

Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο:

Όχι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΌΥ

Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI):

80

Χρόνος προθέρμανσης στο 60%

φωτισμού: <2

ΔΊΑΦΟΡΑ

Ιδανικά σχεδιασμένο για:

Λειτουργικότητα

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 143 mA

Απόδοση: 100 lm/W

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Συντελεστής ισχύος: 0.5

Τάση: 220-240 V

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Καθαρό βάρος: 0,45 kg

Ύψος: 6,8 cm

Μήκος: 32 cm

Πλάτος: 32 cm

ΣΉΡΒΙΣ

Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 15.000 h

Διάμετρος: 320 mm

Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 1700

Χρώμα φωτός: 4000

Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης:

Ασύρματη ρύθμιση έντασης - Μη

χρησιμοποιείτε με ρυθμιστή έντασης

LED: Ναι

Ενσωματωμένο LED: Ναι

Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 17

Κωδικός IP: IP20

Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8719514338074

Καθαρό βάρος: 0,45 kg

Μικτό βάρος: 0,72 kg

Ύψος: 35,2 cm

Μήκος: 7,2 cm

Πλάτος: 35,2 cm

Αριθμός υλικού (12NC):

929002685401



© 2023 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.