

PHILIPS

Σποτ οροφής/
επιτοίχιο Runner

Σποτ οροφής / επιτοίχια
σποτ

Χωρίς λαμπτήρα

Μαύρο

ClickFix

8719514435292



Ζήστε χαρούμενα την κάθε στιγμή

Αυτό το σποτ βιομηχανικού στυλ με μικρή, λεπτή και απλή σχεδίαση ταιριάζει τέλεια σε οποιονδήποτε μοντέρνο εσωτερικό χώρο. Το μαύρο περίβλημα από αλουμίνιο συμπληρώνει άψογα την πηγή φωτός. Ένα εντυπωσιακό διακοσμητικό στοιχείο με περιστρεφόμενο σποτ.

Ταιριάζετε με το στυλ του εσωτερικού χώρου σας

- Κομψή και μοντέρνα σχεδίαση

Ειδικά χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ
- Κομψό μαύρο

Σχεδιασμένο για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρά σας

- Υλικά υψηλής ποιότητας

Χαρακτηριστικά

Σύγχρονη εμφάνιση Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ



Κατευθύνετε το φως εκεί που το χρειάζεστε περισσότερο, προσαρμόζοντας, περιστρέφοντας ή ανακλίνοντας την κεφαλή του φωτιστικού.

Κομψό μαύρο

Διαχρονικό και κομψό, το μαύρο έχει το έντονο, σκούρο χρώμα του έβενου.

Υλικά υψηλής ποιότητας

Αυτό το φωτιστικό είναι σμιλεμένο σε μοτίβο στρώσεων από υψηλής ποιότητας υλικά με ανώτερο φινίρισμα. Αυτό εξασφαλίζει ένα συμπαγές προϊόν με μεγάλη διάρκεια ζωής, το οποίο θα αναδεικνύει και θα φωτίζει το σπίτι σας για πολλά ακόμη χρόνια.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Προστασία από σκουριά, σκόνη: Όχι
- Δέσμες φωτός δύο κατευθύνσεων: Όχι
- Τοποθέτηση ClickFix: Ναι
- Αισθητήρας φωτός ημέρας και νύκτας: Όχι
- Σαφώς ορισμένες δέσμες φωτός: Όχι
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- FFP – Συσκευασία που δεν προκαλεί εκνευρισμό: Όχι
- Πλήρως αδιάβροχη: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Όχι
- Αισθητήρας κίνησης για την ημέρα και τη νύχτα: Όχι
- Αισθητήρας κίνησης: Όχι
- Ιδανικό για δημιουργία ατμόσφαιρας: Ναι
- Ιδανικό για φωτισμό προσανατολισμού: Ναι
- Φορητό: Όχι
- Περιλαμβάνεται προστατευτικό κάλυμμα: Όχι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι
- Ανθεκτικό υλικό υψηλής ποιότητας: Ναι
- Ελεύθερη περιστροφή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση: Ναι
- Ηλιακή ενέργεια: Όχι
- Ανακλινόμενη κεφαλή (πάνω-κάτω): Manual
- Φόρτιση USB: Όχι
- Θερμό λευκό φως: Όχι
- Κεντρικό φωτιστικό: Όχι
- Κεντρικό φωτιστικό: Όχι
- Τύπος πρίζας: No plug

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Κουζίνα, Γραφείο, Αίθουσα
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Σποτ οροφής / επιτοίχια σποτ
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: ClickFix

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,28 kg
- Συνολικό ύψος: 107 mm
- Συνολικό μήκος: 110 mm
- Συνολικό πλάτος: 90 mm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: -
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Υποδοχή/κάλυκας: GU10
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 5.5W
- Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 20
- Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση I - Γειωμένο
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 1

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514435292
- Καθαρό βάρος: 0,28 kg
- Μικτό βάρος: 0,36 kg
- Ύψος: 11,5 cm
- Μήκος: 10,2 cm
- Πλάτος: 13,8 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-08-30
Έκδοση: 0.287

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com