

PHILIPS

Σποτ οροφής/
επιτοίχιο Meranti x3

Σποτ οροφής / επιτοίχια
σποτ

Χωρίς λαμπήρα

Λευκό

ClickFix



8719514465336



Έμφαση στο στυλ

Συμπεριλάβετε αυτό το πρακτικό σποτ της Philips στο σπίτι σας. Συνδυάστε τον λαμπήρα LED GU10 της Philips με το στυλ του σποτ σας και διασφαλίστε υψηλής ποιότητας φωτισμό με μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ειδικά χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ

Κορυφαία σχεδίαση για ένα άριστο εφέ φωτισμού

- Μακράς διάρκειας, υψηλής ποιότητας υλικά

Χαρακτηριστικά

Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ



Κατευθύνετε το φως εκεί που το χρειάζεστε περισσότερο, προσαρμόζοντας, περιστρέφοντας ή ανακλίνοντας την κεφαλή του φωτιστικού.

Υλικό υψηλής ποιότητας

Αυτό το σποτ είναι κατασκευασμένο από μακράς διάρκειας, υψηλής ποιότητας υλικά με ανώτερο φινίρισμα. Αυτό εξασφαλίζει ένα συμπαγές και ανθεκτικό προϊόν, το οποίο θα αναδεικνύει και θα φωτίζει το σπίτι σας για πολλά ακόμη χρόνια.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Όχι
- Τοποθέτηση ClickFix: Ναι

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Home Office, Διάδρομος
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Σποτ οροφής / επιτοίχια σποτ
- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: ClickFix

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,5 kg
- Ύψος: 15,5 cm
- Μήκος: 47,4 cm
- Πλάτος: 8 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: -
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Υποδοχή/κάλυκας: GU10
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 35W
- Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 35 W
- Κωδικός IP: IP20
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 3

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514465336
- Καθαρό βάρος: 0,5 kg
- Μικτό βάρος: 0,63 kg
- Ύψος: 52 cm
- Μήκος: 12 cm
- Πλάτος: 14 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-03-04
Έκδοση: 0.311

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com