



Διάφανος λαμπτήρας νήματος 60W A60 E27 x 2



Αποκτήστε έξυπνο φως με vintage εμφάνιση με τον λαμπτήρα νήματος WiZ με υποδοχή E27, που παρέχει θερμό ή ψυχρό λευκό φως. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή WiZ ή τη φωνή σας για να μειώσετε και να αυξήσετε την ένταση τους φωτός ή για να χρησιμοποιήσετε τις προκαθορισμένες λειτουργίες φωτισμού σε διαμορφώσεις Wi-Fi.

ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Έξυπνος λαμπτήρας λευκού φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού
- Έως 806 lm
- Εύκολη τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
- Έλεγχος με εφαρμογή ή φωνητικός έλεγχος




Λειτουργίες έξυπνου φωτισμού εύκολες στην εγκατάσταση

Απολαύστε τα πλεονεκτήματα των έξυπνων λειτουργιών άμεσα, απλώς συνδέοντας το προϊόν WiZ στο δίκτυο Wi-Fi. Ελέγξτε εύκολα τα φώτα όταν λείπετε από το σπίτι και προγραμματίζοντας τα φώτα να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον εξοπλισμό όπως κέντρο ή πύλη!



Ρυθμίστε τα φώτα για να ακολουθούν το δικό σας πρόγραμμα

Αυτοματοποιήστε τα έξυπνα φώτα σας για να ακολουθήσετε τις καθημερινές ή εβδομαδιαίες ρουτίνες σας. Προγραμματίστε τα φώτα σας να ανάβουν το πρωί ή πριν φτάσετε στο σπίτι και να τα κρατάτε κλειστά για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν δεν είναι απαραίτητα.



Δημιουργήστε την τέλεια σκηνή φωτισμού σας

Κάντε τον δικό σας συνδυασμό διαφορετικών χρωμάτων και λευκού φωτισμού για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για να ταιριάζει με τις στιγμές της καθημερινότητάς σας. Απλά αποθηκεύστε το νέο σας σκηνικό και επιλέξτε το οποιαδήποτε στιγμή με την εφαρμογή WiZ ή με τη φωνή σας.



Φτιάξτε την ιδανική ατμόσφαιρα με θερμό έως ψυχρό λευκό φωτισμό με δυνατότητα συντονισμού

Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα έντονου ψυχρού έως απαλού θερμού λευκού φωτισμού, ή απλώς επιλέξτε από προκαθορισμένες λειτουργίες, όπως το Focus και το Relax για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για τις δραστηριότητές σας.



Χαμηλώστε τα έξυπνα φώτα σας ακόμα και χωρίς ροοστάτη

Απλά ρυθμίστε τα φώτα σας στην επιθυμητή φωτεινότητα χρησιμοποιώντας το smartphone, το παρελκόμενο ελέγχου WiZ ή απλά τη φωνή σας. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε έναν ακριβό ρυθμιστή έντασης!



Ελέγξτε τον έξυπνο φωτισμό όπως σας αρέσει

Το WiZ σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε τον έξυπνο φωτισμό με πολλούς τρόπους. Προσαρμόστε τα φώτα με το smartphone, τη φωνή, το τηλεχειριστήριο WiZ ή χρησιμοποιώντας τον υπάρχοντα διακόπτη τοίχου για εναλλαγή μεταξύ δύο αγαπημένων λειτουργιών. Λειτουργεί με τις συντομεύσεις Google Home, Alexa και Siri.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΡΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
Σχήμα λαμπτήρα: A60
Υποδοχή: E27
Τύπος γυαλιού: Διαφανές
Με ρύθμιση έντασης: Ναι

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΛΑΜΠΤΉΡΗΡΑ

Βάρος: 0,084 kg

ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΟΎ

Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 90
Θερμοκρασία χρώματος: 2700-6500 K
Κατηγορία χρώματος φωτός: Λευκό με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας
Ονομαστική φωτεινή ροή: 806 lm
Χρόνος εκκίνησης: <0.5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 115 lm/W

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 43 mA

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN: 8719514551053
EOC: 871951455105301
Τίτλος προϊόντος: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927-65 CL 2PF/6

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Συντελεστής ισχύος: 0.5
Τάση: 220-240 V
Ισοδύναμο ισχύος: 60 W
Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): E
Κατανάλωση ενέργειας: 7 W
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 7

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Συνολικό ύψος: 106 mm
Συνολικό μήκος: 106 mm
Συνολικό πλάτος: 60 mm

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΈΣ ΤΙΜΈΣ

Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000
Ονομαστική φωτεινή ροή: 806 lm
Ονομαστική ισχύς: 7 W

ΣΉΡΒΙΣ

Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Συχνότητα: 50-60
Αρ. εγγραφής EPREL: 1901118
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
WiFi: Wireless G
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)



© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.