

Γραμμική μπάρα φωτισμού



Εάν έχετε ένα ράφι ή μια γωνιά που χρειάζεται να το αναδείξετε με φωτισμό, δοκιμάστε τη μπάρα φωτισμού. Αυτή η λεπτή μπάρα παρέχει πολλά χρώματα και τοποθετείται εύκολα σε μικρούς χώρους. Απλώς τοποθετήστε το σε μία από τις πλευρές του για να ρυθμίσετε τη γωνία φωτισμού. Προτιμάτε φωτισμό σε μεγαλύτερο μήκος; Συνδέστε μια δεύτερη μπάρα για να διπλασιάσετε το εφέ φωτισμού.

ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Πλήρες φάσμα χρωμάτων
- Ευέλικτη μπάρα φωτισμού
- Εύκολη τοποθέτηση και άμεση λειτουργία



Λειτουργίες έξυπνου φωτισμού εύκολες στην εγκατάσταση

Απολαύστε τα πλεονεκτήματα των έξυπνων λειτουργιών άμεσα, απλώς συνδέοντας το προϊόν WIZ στο δίκτυο Wi-Fi. Ελέγξτε εύκολα τα φώτα όταν λείπετε από το σπίτι και προγραμματίζοντας τα φώτα να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον εξοπλισμό όπως κέντρο ή πύλη!



Αποκλειστικό φως SpaceSense™ που ανάβει με την ανίχνευση κίνησης

Η τεχνολογία SpaceSense της WIZ μετατρέπει τα φωτιστικά σας σε αισθητήρες κίνησης. Με τουλάχιστον δύο φώτα WIZ σε ένα δωμάτιο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SpaceSense στην εφαρμογή WIZ και να επωφεληθείτε από φώτα που ανάβουν και σβήνουν αυτόματα με την ανίχνευση κίνησης. Είναι απλό. Είναι το SpaceSense. Είναι WIZ.



Ρυθμίστε τα φώτα για να ακολουθούν το δικό σας πρόγραμμα

Αυτοματοποιήστε τα έξυπνα φώτα σας για να ακολουθήσετε τις καθημερινές ή εβδομαδιαίες ρουτίνες σας. Προγραμματίστε τα φώτα σας να ανάβουν το πρωί ή πριν φτάσετε στο σπίτι και να τα κρατάτε κλειστά για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν δεν είναι απαραίτητα.



Δημιουργήστε την τέλεια σκηνή φωτισμού σας

Κάντε τον δικό σας συνδυασμό διαφορετικών χρωμάτων και λευκού φωτισμού για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για να ταιριάζει με τις στιγμές της καθημερινότητάς σας. Απλά αποθηκεύστε το νέο σας σκηνικό και επιλέξτε το οποιαδήποτε στιγμή με την εφαρμογή WIZ ή με τη φωνή σας.



Εκατομμύρια χρώματα και λειτουργίες φωτισμού που αλλάζουν για να φτιάξετε τη μέρα σας

Επιλέξτε οποιοδήποτε ανοιχτό χρώμα σας αρέσει ή απλώς εφαρμόστε μια λειτουργία δυναμικού φωτισμού που σχεδιάσαμε για εσάς. Το τζάκι ή ο ωκεανός, για παράδειγμα, θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και να φτιάξετε τη διάθεσή σας.



Φτιάξτε την ιδανική ατμόσφαιρα με θερμό έως ψυχρό λευκό φωτισμό με δυνατότητα συντονισμού

Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα έντονου ψυχρού έως απαλού θερμού λευκού φωτισμού, ή απλώς επιλέξτε από προκαθορισμένες λειτουργίες, όπως το Focus και το Relax για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για τις δραστηριότητές σας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
Με ρύθμιση έντασης: Ναι

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΉΡΙΣΜΑ

Χρώμα: White
Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 25 έτος(η)
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Ναι
Ενσωματωμένο LED: Ναι
Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο καλώδιο: Όχι
Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΟΎ

Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
Θερμοκρασία χρώματος: 2200-6500 K
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 76 lm/W

ΔΊΑΦΟΡΑ

Ιδανικά σχεδιασμένο για: Καθιστικό Τραπεζαρία Υπνοδωμάτιο Παιδικό δωμάτιο

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 75 mA

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Συντελεστής ισχύος: 0.7
Τάση: 220-240 V

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Καθαρό βάρος: 0,7 kg
Συνολικό ύψος: 42 mm
Συνολικό μήκος: 600 mm
Συνολικό πλάτος: 45 mm

ΣΉΡΒΙΣ

Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 800
Χρώμα φωτός: 2200-6500 (RGB)
Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 10.5
Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα
Κατηγορία προστασίας: Κλάση II - Με διπλή μόνωση

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
WiFi: Wireless G
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8719514554177
Καθαρό βάρος: 0,7 kg
Μικτό βάρος: 0,9 kg
Ύψος: 8,7 cm
Μήκος: 5,9 cm
Πλάτος: 40,5 cm