



Τετράγωνο πάνελ Ceiling 36 W

Γεμίστε τον χώρο σας με λευκό φως που προσαρμόζεται στη διάθεσή ή τον σκοπό σας. Ο κομψός σχεδιασμός και η εύκολη εγκατάσταση το καθιστούν ένα άνετο και απρόσκοπτο μέρος του χώρου σας.


ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Λευκό με δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας
- Διαστάσεις: 600*600 mm
- IP20/Πλαστικό/Μαύρο



Λειτουργίες έξυπνου φωτισμού εύκολες στην εγκατάσταση

Απολαύστε τα πλεονεκτήματα των έξυπνων λειτουργιών άμεσα, απλώς συνδέοντας το προϊόν WiZ στο δίκτυο Wi-Fi. Ελέγξτε εύκολα τα φώτα όταν λείπετε από το σπίτι και προγραμματίζοντας τα φώτα να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον εξοπλισμό όπως κέντρο ή πύλη!




Παρακολουθήστε την κατανάλωση ενέργειας

Λάβετε μια επισκόπηση της κατανάλωσης ενέργειας του φωτισμού σας με την εφαρμογή WiZ. Αποκτήστε εύκολη πρόσβαση σε μια εβδομαδιαία ή ημερήσια αναφορά που θα σας βοηθήσει να παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι.



Ρυθμίστε τα φώτα για να ακολουθούν το δικό σας πρόγραμμα

Αυτοματοποιήστε τα έξυπνα φώτα σας για να ακολουθήσετε τις καθημερινές ή εβδομαδιαίες ρουτίνες σας. Προγραμματίστε τα φώτα σας να ανάβουν το πρωί ή πριν φτάσετε στο σπίτι και να τα κρατάτε κλειστά για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν δεν είναι απαραίτητα.



Δημιουργήστε την τέλεια σκηνή φωτισμού σας

Κάντε τον δικό σας συνδυασμό διαφορετικών χρωμάτων και λευκού φωτισμού για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για να ταιριάζει με τις στιγμές της καθημερινότητάς σας. Απλά αποθηκεύστε το νέο σας σκηνικό και επιλέξτε το οποιαδήποτε στιγμή με την εφαρμογή WiZ ή με τη φωνή σας.



Φτιάξτε την ιδανική ατμόσφαιρα με θερμό έως ψυχρό λευκό φωτισμό με δυνατότητα συντονισμού

Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα έντονου ψυχρού έως απαλού θερμού λευκού φωτισμού, ή απλώς επιλέξτε από προκαθορισμένες λειτουργίες, όπως το Focus και το Relax για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για τις δραστηριότητές σας.



Χαμηλώστε τα έξυπνα φώτα σας ακόμα και χωρίς ροοστάτη

Απλά ρυθμίστε τα φώτα σας στην επιθυμητή φωτεινότητα χρησιμοποιώντας το smartphone, το παρελκόμενο ελέγχου WiZ ή απλά τη φωνή σας. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε έναν ακριβό ρυθμιστή έντασης!

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΡΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
Με ρύθμιση έντασης: Ναι

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ

Χρώμα: Μαύρο
Υλικό κατασκευής: Μέταλλο
Πλαστικό

ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 20 έτος(η)
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 20.000

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Ναι
Ενσωματωμένο LED: Ναι
Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΟΎ

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): ≥80
Θερμοκρασία χρώματος: 2700-6500 K
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 94 lm/W

ΔΊΑΦΟΡΑ

Ιδανικά σχεδιασμένο για: Καθιστικό Τραπεζαρία Υπνοδωμάτιο Παιδικό δωμάτιο

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 190 mA

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Συντελεστής ισχύος: 0.9
Τάση: 220-240 V

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Καθαρό βάρος: 2,6 kg
Συνολικό ύψος: 42 mm
Συνολικό μήκος: 600 mm
Συνολικό πλάτος: 600 mm

ΣΈΡΒΙΣ

Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 3400
Χρώμα φωτός: 2700-6500
Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 36
Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα
Κατηγορία προστασίας: Κλάση II - Με διπλή μόνωση

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
WiFi: Wireless G
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8719514554870
Καθαρό βάρος: 2,6 kg
Μικτό βάρος: 3,23 kg
Ύψος: 61,7 cm
Μήκος: 6 cm
Πλάτος: 61,1 cm



© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.