



Ταινία LED 4 m

Κόψτε, διαμορφώστε και αναδιαμορφώστε την ταινία LED ατμόσφαιρας εσωτερικού χώρου όπως τη χρειάζεστε. Οι λειτουργίες χρωματιστού, δυναμικού φωτισμού ομορφαίνουν τον χώρο κάτω από τα ντουλάπια ή πίσω από τα έπιπλα και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός δημιουργεί την τέλεια διάθεση όταν το μόνο που θέλετε είναι χαλάρωση.

ΚΥΡΙΪΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΨΝΤΟΣ

- Πλήρες φάσμα χρωμάτων
- Χαμηλής τάσης
- IP20/Επίστρωση Ρυ



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΉΡΙΣΜΑ

Χρώμα: White

Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)

Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%

Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000

Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Με ρύθμιση έντασης μέσω

τηλεχειριστηρίου: Όχι

Ενσωματωμένο LED: Ναι

Διακόπτης ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης στο καλώδιο: Ναι

Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό: Ναι

Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο:

Όχι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΟΎ

Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80

Θερμοκρασία χρώματος: 2700-5000 K

Χρόνος προθέρμανσης στο 60%

φωτισμού: 2

Απόδοση φωτεινότητας

(διαβαθμισμένη) (ονομ.): 64 lm/W

ΔΊΑΦΟΡΑ

Ιδανικά σχεδιασμένο για: Καθιστικό Κουζίνα Υπνοδωμάτιο Παιδικό δωμάτιο

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 73 mA

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Συντελεστής ισχύος: 0.6

Τάση: 220-240 V

Κατανάλωση ενέργειας: 12

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Καθαρό βάρος: 0,225 kg

Συνολικό ύψος: 3 mm

Συνολικό μήκος: 4.000 mm

Συνολικό πλάτος: 10 mm

ΣΉΡΒΙΣ

Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 840

Χρώμα φωτός: 2700-5000

Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Ναι

Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 13

Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα

Κατηγορία προστασίας: Κλάση II - Με διπλή μόνωση

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes

WiFi: Wireless G

Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης:

Minimum of 60 months after

introduction date

Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων:

9999

Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth

WiFi (2,4 GHz)



© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

EAN:

wizconnected.com