

WIZ



Σφαιρικός λαμπτήρας 75 W G95 E27



Ο σφαιρικός λαμπτήρας WiZ LED με πλήρη δυνατότητα χρωμάτων φέρνει τον έξυπνο φωτισμό στην καθημερινότητά σας. Χρησιμοποιήστε τον στο φωτιστικό δαπέδου ή στο κρεμαστό φωτιστικό σας για να δημιουργήσετε την ατμόσφαιρα που θέλετε με 16 εκατομμύρια χρώματα, καθώς και με θερμό έως ψυχρό λευκό φως. Μπορείτε να ρυθμίσετε χρονοδιαγράμματα για να ανάβετε και να σβήνετε τα φώτα σύμφωνα με τις καθημερινές ή τις εβδομαδιαίες σας συνήθειες, να ελέγχετε τα φώτα μέσω του smartphone ή της φωνής σας και να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση ακόμα και όταν λείπετε. Τα φώτα WiZ συνδέονται στο Wi-Fi που ήδη έχετε και δεν απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός.

ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Έξυπνος λαμπτήρας με πλήρες εύρος χρωμάτων
- Έως 1055 lm
- Εύκολη τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
- Έλεγχος με εφαρμογή ή φωνητικός έλεγχος



Λειτουργίες έξυπνου φωτισμού εύκολες στην εγκατάσταση

Απολαύστε τα πλεονεκτήματα των έξυπνων λειτουργιών άμεσα, απλώς συνδέοντας το προϊόν WIZ στο δίκτυο Wi-Fi. Ελέγξτε εύκολα τα φώτα όταν λείπετε από το σπίτι και προγραμματίζοντας τα φώτα να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον εξοπλισμό όπως κέντρο ή πύλη!




Παρακολουθήστε την κατανάλωση ενέργειας

Λάβετε μια επισκόπηση της κατανάλωσης ενέργειας του φωτισμού σας με την εφαρμογή WIZ. Αποκτήστε εύκολη πρόσβαση σε μια εβδομαδιαία ή ημερήσια αναφορά που θα σας βοηθήσει να παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι.



Ρυθμίστε τα φώτα για να ακολουθούν το δικό σας πρόγραμμα

Αυτοματοποιήστε τα έξυπνα φώτα σας για να ακολουθήσετε τις καθημερινές ή εβδομαδιαίες ρουτίνες σας. Προγραμματίστε τα φώτα σας να ανάβουν το πρωί ή πριν φτάσετε στο σπίτι και να τα κρατάτε κλειστά για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν δεν είναι απαραίτητα.



Δημιουργήστε την τέλεια σκηνή φωτισμού σας

Κάντε τον δικό σας συνδυασμό διαφορετικών χρωμάτων και λευκού φωτισμού για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για να ταιριάζει με τις στιγμές της καθημερινότητάς σας. Απλά αποθηκεύστε το νέο σας σκηνικό και επιλέξτε το οποιαδήποτε στιγμή με την εφαρμογή WIZ ή με τη φωνή σας.



Εκατομμύρια χρώματα και λειτουργίες φωτισμού που αλλάζουν για να φτιάξετε τη μέρα σας

Επιλέξτε οποιοδήποτε ανοιχτό χρώμα σας αρέσει ή απλώς εφαρμόστε μια λειτουργία δυναμικού φωτισμού που σχεδιάσαμε για εσάς. Το τζάκι ή ο ωκεανός, για παράδειγμα, θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και να φτιάξετε τη διάθεσή σας.



Φτιάξτε την ιδανική ατμόσφαιρα με θερμό έως ψυχρό λευκό φωτισμό με δυνατότητα συντονισμού

Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα έντονου ψυχρού έως απαλού θερμού λευκού φωτισμού, ή απλώς επιλέξτε από προκαθορισμένες λειτουργίες, όπως το Focus και το Relax για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για τις δραστηριότητές σας.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΡΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
Σχήμα λαμπτήρα: G95
Υποδοχή: E27
Τύπος γυαλιού: Γαλακτόχρωμο
Με ρύθμιση έντασης: Ναι

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΛΑΜΠΤΉΡΗΡΑ

Βάρος: 0,11 kg

ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 25 έτος(η)
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΟΎ

Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
Θερμοκρασία χρώματος: 2200-6500 K
Κατηγορία χρώματος φωτός: Πλήρες εύρος χρωμάτων
Ονομαστική φωτεινή ροή: 1055 lm
Χρόνος εκκίνησης: <0.5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 95 lm/W

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 75 mA

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN: 8720169072275
EOC: 872016907227500
Τίτλος προϊόντος: Wi-Fi BLE 75W G95 E27 822-65 RGB 1PF/6

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Συντελεστής ισχύος: 0.5
Τάση: 220-240 V
Ισοδύναμο ισχύος: 75 W
Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F
Κατανάλωση ενέργειας: 11 W
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 11

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Συνολικό ύψος: 139 mm
Συνολικό μήκος: 139 mm
Συνολικό πλάτος: 95 mm

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΈΣ ΤΙΜΈΣ

Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000
Ονομαστική φωτεινή ροή: 1055 lm
Ονομαστική ισχύς: 11 W

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Συχνότητα: 50-60
Αρ. εγγραφής EPREL: 1421112
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
WiFi: Wireless G
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8720169072275
Καθαρό βάρος: 0,1 kg
Μικτό βάρος: 0,21 kg
Ύψος: 18,5 cm
Μήκος: 10,5 cm
Πλάτος: 10,5 cm



© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.