



## Κατακόρυφο επιτραπέζιο φωτιστικό

Ένα φως, άπειρες χρήσεις! Το πολυλειτουργικό έξυπνο κατακόρυφο επιτραπέζιο φωτιστικό WiZ προσφέρει διπλές ζώνες φωτισμού, ιδανικές για φωτισμό εργασίας στο γραφείο σας, βιντεοκλήσεις, ακόμα και για τη δημιουργία χαλαρωτικού φωτισμού δίπλα στο κρεβάτι. Απλώς περιστρέψτε την κεφαλή για αλλαγή από φωτισμό γραφείου σε φωτισμό βιντεοκλήσεων. Ένας ειδικά σχεδιασμένος διαχύτης παράγει απαλό, ρυθμιζόμενο δακτυλιοειδές φως για να σας κάνει να φαίνεστε στα καλύτερά σας όταν είστε online. Ο ενσωματωμένος αισθητήρας φωτεινότητας ανιχνεύει τα επίπεδα φωτισμού περιβάλλοντος και προσαρμόζει αυτόματα τον φωτισμό εργασίας για να μειώσει την καταπόνηση των ματιών όταν εργάζεστε πολλές ώρες. Ο απλός και ξεκάθαρος γεωμετρικός σχεδιασμός εναρμονίζεται άψογα σε κάθε διακόσμηση. Το έξυπνο κατακόρυφο επιτραπέζιο φωτιστικό συνεργάζεται τέλεια με τα άλλα φώτα του οικοσυστήματος WiZ του χώρου σας, με τον εύκολο έλεγχο που έχετε μάθει να περιμένετε. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή WiZ, το WiZmote ή τη φωνή σας για να δημιουργήσετε την τέλεια ατμόσφαιρα οπουδήποτε μέσα στο σπίτι.

## ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Λευκό με δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας
- Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας
- Εφέ φωτισμού διπλής ζώνης



## Λειτουργίες έξυπνου φωτισμού εύκολες στην εγκατάσταση

Απολαύστε τα πλεονεκτήματα των έξυπνων λειτουργιών άμεσα, απλώς συνδέοντας το προϊόν WiZ στο δίκτυο Wi-Fi. Ελέγξτε εύκολα τα φώτα όταν λείπετε από το σπίτι και προγραμματίζοντας τα φώτα να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον εξοπλισμό όπως κέντρο ή πύλη!



## Έλεγχος με οποιαδήποτε πλατφόρμα έξυπνου σπιτιού Matter

Αυτό το προϊόν διαθέτει πιστοποίηση Matter, επιτρέποντας εύκολο έλεγχο μέσω των Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας έξυπνου σπιτιού που βασίζεται σε Matter της επιλογής σας.



## Αποκλειστικό φως SpaceSense™ που ανάβει με την ανίχνευση κίνησης

Η τεχνολογία SpaceSense της WiZ μετατρέπει τα φωτιστικά σας σε αισθητήρες κίνησης. Με τουλάχιστον δύο φώτα WiZ σε ένα δωμάτιο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SpaceSense στην εφαρμογή WiZ και να επωφεληθείτε από φώτα που ανάβουν και σβήνουν αυτόματα με την ανίχνευση κίνησης. Είναι απλό. Είναι το SpaceSense. Είναι WiZ.



## Φτιάξτε την ιδανική ατμόσφαιρα με θερμό έως ψυχρό λευκό φωτισμό με δυνατότητα συντονισμού

Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα έντονου ψυχρού έως απαλού θερμού λευκού φωτισμού, ή απλώς επιλέξτε από προκαθορισμένες λειτουργίες, όπως το Focus και το Relax για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για τις δραστηριότητές σας.



## Χαμηλώστε τα έξυπνα φώτα σας ακόμα και χωρίς ροοστάτη

Απλά ρυθμίστε τα φώτα σας στην επιθυμητή φωτεινότητα χρησιμοποιώντας το smartphone, το παρελκόμενο ελέγχου WiZ ή απλά τη φωνή σας. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε έναν ακριβό ρυθμιστή έντασης!



## Διπλές ζώνες φωτισμού για εστίαση, βιντεοκλήσεις ή ατμόσφαιρα

Οι διπλές ζώνες φωτισμού κάνουν το επιτραπέζιο φωτιστικό WiZ Portrait πολυλειτουργικό. Όταν είναι οριζόντια, χρησιμοποιήστε το φως προς τα κάτω για εστίαση και το φως προς τα πάνω για ατμόσφαιρα. Όταν είναι κατακόρυφα, χρησιμοποιήστε το μπροστινό φως για βιντεοκλήσεις και το πίσω φως για ατμόσφαιρα. Ένα φωτιστικό, τόσες πολλές χρήσεις!



# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΡΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου  
Σχήμα λαμπτήρα: Ορθογώνιο  
Με ρύθμιση έντασης: Ναι

## ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΉΡΙΣΜΑ

Χρώμα: White  
Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

## ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 25 έτος(η)  
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%  
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000  
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000

## ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστήριου: Ναι  
Ενσωματωμένο LED: Ναι  
Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο καλώδιο: Όχι  
Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΌΥ

Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 90  
Θερμοκρασία χρώματος: 2700-6500 K  
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2  
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 60 lm/W

## ΔΊΑΦΟΡΑ

Ιδανικά σχεδιασμένο για: Παιδικό δωμάτιο Γραφείο

## ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 2000 mA

## ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΈΥΜΑΤΟΣ

Τάση: 5 V

## ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Καθαρό βάρος: 1,4 kg  
Συνολικό ύψος: 380 mm  
Συνολικό μήκος: 204 mm  
Συνολικό πλάτος: 195 mm

## ΣΉΡΒΙΣ

Εγγύηση: 2 έτη

## ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 600  
Χρώμα φωτός: 2700-6500  
Περιλαμβάνεται λαμπτήρα: 10  
Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα  
Κατηγορία προστασίας: Κλάση III - Εξαιρετικά χαμηλή τάση ασφαλείας

## ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes  
WiFi: Wireless G  
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date  
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999  
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

## ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8720169072695  
Καθαρό βάρος: 1,46 kg  
Μικτό βάρος: 1,73 kg  
Ύψος: 41,5 cm  
Μήκος: 21,3 cm  
Πλάτος: 24,3 cm



© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.