



## Λαμπτήρας 60 W A60 B22 x 2 τεμ.



Ο λαμπτήρας WiZ LED A60 με πλήρες φάσμα χρωμάτων φέρνει τον έξυπνο φωτισμό στην καθημερινότητά σας. Αντικαταστήστε οποιονδήποτε λαμπτήρα φωτιστικού, για να δημιουργήσετε την ατμόσφαιρα που θέλετε με 16 εκατομμύρια χρώματα, καθώς και με θερμό έως ψυχρό λευκό φως. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα για να ανάβετε και να σβήνετε τα φώτα σύμφωνα με τις καθημερινές ή τις εβδομαδιαίες σας συνήθειες, να ελέγχετε τα φώτα μέσω του smartphone ή της φωνής σας και να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση ακόμα και όταν λείπετε. Τα φώτα WiZ συνδέονται στο Wi-Fi που ήδη έχετε και δεν απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός.

## ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Έξυπνος λαμπτήρας με πλήρες εύρος χρωμάτων
- Έως 806 lm
- Εύκολη τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
- Έλεγχος με εφαρμογή ή φωνητικός έλεγχος



### Πανεύκολη σύνδεση και λειτουργία.

#### Λειτουργεί με το υπάρχον Wi-Fi.

Τα WiZ λειτουργούν με το ρούτερ Wi-Fi που ήδη έχετε, χωρίς να απαιτείται πρόσθετο gateway. Απλώς τοποθετήστε το καινούριο σας λαμπτήρα, κατεβάστε την εφαρμογή WiZ και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε!



### Ρυθμίστε τα φώτα για να ακολουθούν το δικό σας πρόγραμμα

Αυτοματοποιήστε τα έξυπνα φώτα σας για να ακολουθήσετε τις καθημερινές ή εβδομαδιαίες ρουτίνες σας. Προγραμματίστε τα φώτα σας να ανάβουν το πρωί ή πριν φτάσετε στο σπίτι και να τα κρατάτε κλειστά για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν δεν είναι απαραίτητα.

### Ελέγξτε από οπουδήποτε με το smartphone σας.

Ελέγξτε τα φώτα WiZ από οπουδήποτε με ένα smartphone. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν αφήσατε τα φώτα σας αναμμένα όταν φύγατε από το σπίτι. Η εφαρμογή WiZ είναι διαθέσιμη για iOS και Android.



### Ενεργοποιήστε το φωτισμό σας με κίνηση χωρίς τη χρήση αισθητήρα

Η τεχνολογία SpaceSense της WiZ μετατρέπει τις φωτεινές σας μονάδες σε αισθητήρες κίνησης. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία SpaceSense στην εφαρμογή WiZ και κάντε το φωτισμό σας να ανάβει και να σβήνει αυτόματα, με ανίχνευση κίνησης. Απαιτούνται τουλάχιστον δύο φωτεινές μονάδες WiZ σε έναν χώρο για να λειτουργήσει η δυνατότητα SpaceSense.

### Παρακολούθηση ενέργειας

Η εφαρμογή WiZ διατηρεί αρχεία κατανάλωσης ενέργειας των φώτων σας. Δείτε την εβδομαδιαία ή ημερήσια αναφορά και προγραμματίστε σωστά τον φωτισμό σας για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας στο σπίτι.



### Εκατομύρια χρώματα και λειτουργίες φωτισμού που αλλάζουν για να φτιάξετε τη μέρα σας

Επιλέξτε οποιοδήποτε ανοιχτό χρώμα σας αρέσει ή απλώς εφαρμόστε μια λειτουργία δυναμικού φωτισμού που σχεδιάσαμε για εσάς. Το τζάκι ή ο ωκεανός, για παράδειγμα, θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και να φτιάξετε τη διάθεσή σας.



# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου  
Σχήμα λαμπτήρα: A60  
Υποδοχή: B22  
Τύπος γυαλιού: Γαλακτόχρωμο  
Με ρύθμιση έντασης: Ναι

## ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΛΑΜΠΤΉΡΑ

Βάρος: 0,13 kg

## ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 25 έτος(η)  
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%  
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000  
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΟΎ

Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80  
Θερμοκρασία χρώματος: 2200-6500 K  
Κατηγορία χρώματος φωτός: Πλήρες εύρος χρωμάτων  
Ονομαστική φωτεινή ροή: 806 lm  
Χρόνος εκκίνησης: <0.5 s  
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός  
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 94 lm/W

## ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 65 mA

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN: 8720169075856  
EOC: 872016907585600  
Τίτλος προϊόντος: Wi-Fi BLE 60W A60 B22 822-65 RGB 2PF6

## ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Συντελεστής ισχύος: 0.5  
Τάση: 220-240 V  
Ισοδύναμο ισχύος: 60 W  
Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F  
Κατανάλωση ενέργειας: 8,5 W  
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 9

## ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Συνολικό ύψος: 120 mm  
Συνολικό μήκος: 120 mm  
Συνολικό πλάτος: 60 mm

## ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΈΣ ΤΙΜΈΣ

Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000  
Ονομαστική φωτεινή ροή: 806 lm  
Ονομαστική ισχύς: 8.5 W

## ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Συχνότητα: 50-60  
Αρ. εγγραφής EPREL: 1877827

## ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes  
WiFi: Wireless G  
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date  
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999  
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

## ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8720169075856  
Καθαρό βάρος: 0,1 kg  
Μικτό βάρος: 0,2 kg  
Ύψος: 16 cm  
Μήκος: 7 cm  
Πλάτος: 14 cm



© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.