




ΗDMI Sync Box με φωτισμό πλάτης για τηλεοράσεις 55-65"

Ανεβάστε το επίπεδο της ψυχαγωγίας, προβάλλοντας τα χρώματα της οθόνης της τηλεόρασής σας σε πραγματικό χρόνο. Η ταινία RGBIC ταιριάζει ζωηρά χρώματα με αστραπιαία ταχύτητα για ταινίες, παιχνίδια ή μουσική. Απολαύστε απλή εγκατάσταση και ακρίβεια στην αντιστοίχιση χρωμάτων μέσω HDMI. Συγχρονιστείτε με οποιαδήποτε συσκευή HDMI 2.0, όπως ένα στικάκι ασύρματης λήψης σημάτων ψηφιακών πολυμέσων ή μια κονσόλα παιχνιδιών. Συνδέστε όσα φώτα WiZ με δυνατότητα χρωματισμού θέλετε, μέσω Wi-Fi για εφέ σε ολόκληρο τον χώρο.

ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Απαιτεί εξωτερική είσοδο HDMI. Δεν είναι συμβατό με εφαρμογές Smart TV
- Υποστηρίζει 4K στα 60Hz, HDR10+, Dolby Vision
- Ταινία RGBIC 3 όψεων για τηλεοράσεις 55~65"



Καθαρή εγκατάσταση και εύκολη ρύθμιση

Συνδέστε τη λωρίδα με οπίσθιο φωτισμό, συνδέστε τα καλώδια HDMI και συνδέστε το Sync Box στο Wi-Fi σας. Καμία κάμερα ή καλώδια δεν κρέμονται πάνω από την οθόνη της τηλεόρασής σας, δεν χρειάζεται ποτέ περίπλοκη βαθμονόμηση.



Συγχρονισμός χρωμάτων σε πραγματικό χρόνο

Το Sync Box διαβάζει το περιεχόμενο του βίντεο απευθείας από την είσοδο HDMI, αναλύει άμεσα ολόκληρη την οθόνη της τηλεόρασης και δημιουργεί εξαιρετικά ακριβή χρώματα που ταιριάζουν.



Λειτουργεί με οποιαδήποτε συσκευή HDMI 2.0

Απλώς συνδέστε το Sync Box σε μια συσκευή πολυμέσων HDMI, όπως στικάκι ασύρματης λήψης σημάτων ψηφιακών πολυμέσων, set-top box και κονσόλα παιχνιδιών. Υποστηρίζει 4K στα 60Hz, HDR10+, Dolby Vision.



Συγχρονισμός με όλους τους λαμπτήρες WiZ

Συνδέστε το Sync box σας με οποιονδήποτε λαμπτήρα με δυνατότητα χρωματισμού, Wi-Fi + Bluetooth. Δημιουργήστε μια πλήρη ρύθμιση φωτισμού που ταιριάζει στην τηλεόρασή σας για μια εμπειρία φωτισμού σε όλο το δωμάτιο, είτε χρησιμοποιείτε λαμπτήρες, λεντοταινίες ή φωτιστικά.



Φωτίστε τη μουσική σας

Το Sync Box ανιχνεύει τον ήχο μέσω του ενσωματωμένου μικροφώνου του, επιτρέποντας στα φώτα να πάλλονται με τη μουσική, ακόμα και όταν η τηλεόρασή σας είναι κλειστή. Ρυθμίστε δυναμικά χρώματα και εφέ, δημιουργώντας μια τέλεια ατμόσφαιρα για τη μουσική σας.



Προσαρμόσιμες λειτουργίες συγχρονισμού μέσω της εφαρμογής WiZ

Προσαρμόστε εύκολα τα εφέ συγχρονισμού με την εφαρμογή WiZ. Επιλέξτε από τις προκαθορισμένες λειτουργίες, όπως Cinematic ή Relaxation, ή προσαρμόστε τη φωτεινότητα και το χρώμα για να ταιριάζουν με τη διάθεσή σας, είτε ζείτε μια συναρπαστική βραδιά ταινίας είτε απολαμβάνετε στιγμές χαλάρωσης παρακολουθώντας την αγαπημένη σας σειρά.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

Με ρύθμιση έντασης: Ναι

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΉΡΙΣΜΑ

Χρώμα: Μαύρο

Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)

Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%

Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 15.000

Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Με ρύθμιση έντασης μέσω

τηλεχειριστηρίου: Ναι

Ενσωματωμένο LED: Ναι

Διακόπτης ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης στο καλώδιο: Όχι

Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό: Ναι

Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΌΥ

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): N.A.

Θερμοκρασία χρώματος: 2700-6500 K

Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2

Απόδοση φωτεινότητας

(διαβαθμισμένη) (ονομ.): 7 lm/W

ΓΙΡΛΆΝΤΑ/ΛΕΝΤΟΤΑΙΝΊΑ

Δυνατότητα επέκτασης: Όχι

ΔΊΑΦΟΡΑ

Ιδανικά σχεδιασμένο για: Καθιστικό Αίθουσα ψυχαγωγίας

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 100 mA

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Συντελεστής ισχύος: 0.75

Τάση: 220-240 V

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Καθαρό βάρος: 0,415 kg

Συνολικό ύψος: 3,5 mm

Συνολικό μήκος: 2.600 mm

Συνολικό πλάτος: 10 mm

ΣΉΡΒΙΣ

Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: NA

Χρώμα φωτός: 2700-6500 (RGB)

Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 17

Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα

Κατηγορία προστασίας: Κλάση II - Με διπλή μόνωση

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes

WiFi: Wireless G

Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date

Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999

Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8720169078642

Καθαρό βάρος: 0,39 kg

Μικτό βάρος: 0,6 kg

Ύψος: 17,8 cm

Μήκος: 9,7 cm

Πλάτος: 17,8 cm



© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.