

PHILIPS

Φωτιστικά εξωτερικού χώρου

Φωτιστικά εξωτερικού χώρου

Yarixa

Μαύρο

Ηλιακό επιτοίχιο φωτιστικό



8720169265448



Ηλιακό φωτιστικό κήπου μεγάλης διάρκειας για όλες τις εποχές

Το Philips Yarixa είναι ένα αξιόπιστο ηλιακό επιτοίχιο φωτιστικό που διαρκεί περισσότερη ώρα, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και υποστηρίζει τη βιωσιμότητα.

Εύκολη εγκατάσταση

- Δεν απαιτείται καλωδίωση

Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες

Προηγμένος φωτισμός LED

- Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED

Σχεδιασμένα για εξωτερικούς χώρους

- IP44 - παντός καιρού

Ειδικά χαρακτηριστικά

- Αισθητήρας κίνησης, για ευκολία και ασφάλεια

Χαρακτηριστικά

Δεν απαιτείται καλωδίωση



Αυτό το φωτιστικό τροφοδοτείται εξ ολοκλήρου από ηλιακή ενέργεια. Δεν απαιτείται καλωδίωση, κάνοντας εύκολη την τοποθέτηση και την αλλαγή θέσης αυτών των φωτιστικών οπουδήποτε στον κήπο σας ή σε άλλον εξωτερικό χώρο.

Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες



Ο αξιόπιστος φωτισμός LED υψηλής ποιότητας διαρκεί έως και 15.000 ώρες. Μπορείτε να μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι δεν θα χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συντήρηση για χρόνια, ενώ θα απολαμβάνετε τον τέλειο φωτισμό του κήπου κάθε βράδυ.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED



Αυτά τα φωτιστικά LED χρησιμοποιούν μια μοναδική τεχνολογία που αναπτύχθηκε από τη Philips. Ανάβουν αμέσως και παράγουν βέλτιστη απόδοση φωτισμού που αναδεικνύει τα ζωντανά χρώματα στον κήπο σας.

IP44 - παντός καιρού



Αυτό το φωτιστικό εξωτερικού χώρου της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να διασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Η κατηγορία IP44 σημαίνει ότι έχει πιστοποιηθεί για προστασία έναντι εναπόθεσης σκόνης και εκτοξευόμενου νερού, κάνοντάς το ιδανικό για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Αισθητήρας κίνησης, για ευκολία και ασφάλεια



Περιλαμβάνει έναν αισθητήρα κίνησης για να σας καλωσορίζει όταν επιστρέψετε στο σπίτι ή για να σας ενημερώνει ότι κάποιος φεύγει.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

Αντοχή

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Προστασία από σκουριά, σκόνη: Ναι
- Δέσμες φωτός δύο κατευθύνσεων: Όχι
- Αισθητήρας φωτός ημέρας και νύκτας: Ναι
- Εφέ διάχυτου φωτός: Ναι
- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Αισθητήρας κίνησης: Ναι
- Υλικό κορυφαίας ποιότητας: Ναι
- Ηλιακή ενέργεια: Ναι
- WarmGlow φως με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Θερμό λευκό φως: Ναι
- Κεντρικό φωτιστικό: Όχι

Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπος, Αίθριο
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Επιτοίχια φωτιστικά
- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Αισθητήρας, Ηλιακά, Ανθεκτικό στο νερό

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,432 kg
- Συνολικό ύψος: 132 mm
- Συνολικό μήκος: 144 mm
- Συνολικό πλάτος: 113 mm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 250/25
- Χρώμα φωτός: 2700
- Τροφοδοσία ρεύματος: 4 V
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: δεν ισχύει
- Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 2,2
- Κωδικός IP: IP44 | Με προστασία κατά της επαφής με καλώδια και από πιτσιλιές
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση III – Εξαιρετικά χαμηλή τάση ασφαλείας

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8720169265448
- Καθαρό βάρος: 0,43 kg
- Μικτό βάρος: 0,54 kg
- Ύψος: 14,5 cm
- Μήκος: 13 cm
- Πλάτος: 15,5 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-17
Έκδοση: 0.287

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com