

# PHILIPS

Σποτ οροφής/  
επιτοίχιο Palms x3

Σποτ οροφής / επιτοίχια  
σποτ

Χωρίς λαμπτήρα

Μαύρο

ClickFix



8720169299313



## Φωτισμός υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένος για οποιοδήποτε εφέ φωτισμού

Συμπεριλάβετε αυτό το πρακτικό σποτ της Philips στο σπίτι σας. Συνδυάστε το κερί LED E14 της Philips με το στυλ του σποτ σας και διασφαλίστε υψηλής ποιότητας φωτισμό με μεγάλη διάρκεια ζωής.

### Ευκολία στη χρήση

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ
- Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται

### Εύκολη εγκατάσταση

- Εύκολη τοποθέτηση ClickFix

### Εύκολο στη χρήση

- Ιδανικό για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή, το φωτιστικό σας παρέχει την ελευθερία να προσαρμόσετε την εμφάνισή του ώστε να ταιριάζει με τους εσωτερικούς σας χώρους.

### Υλικό & φινίρισμα

- Υλικό υψηλής ποιότητας

# Χαρακτηριστικά

## Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ



Κατευθύνετε το φως εκεί που το χρειάζεστε περισσότερο, προσαρμόζοντας, περιστρέφοντας ή δίνοντας κλίση στην κεφαλή του σποτ.

### Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται


Το φωτιστικό δεν συμπεριλαμβάνει λαμπτήρα, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε την απόδοση φωτισμού που ταιριάζει καλύτερα στο δωμάτιο και το προσωπικό σας γούστο. Η επιλογή ενός λαμπτήρα LED της Philips διασφαλίζει απόδοση φωτισμού υψηλής ποιότητας και μεγάλης διάρκειας ζωής.

## Εύκολη τοποθέτηση ClickFix



Τοποθετήστε μόνοι σας το σποτ, εύκολα. Χάρη στο σύστημα ClickFix, δεν χρειάζεστε βοήθεια από κανέναν. Απλά τοποθετήστε τη βάση στερέωσης στην οροφή, συνδέστε τα καλώδια και με μια κίνηση στερεώστε το φωτιστικό.

## Ευέλικτη τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή Υλικό υψηλής ποιότητας



Ανθεκτικό και ελκυστικό υλικό για να παρέχει μια ελκυστική και μακροχρόνια επένδυση.

# Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

## Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο, Γυαλί

## Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Ναι
- Τοποθέτηση ClickFix: Ναι
- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

## Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: <2

## Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Τραπεζαρία, Γκαράζ, Διάδρομος, Κουζίνα, Καθιστικό
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Σποτ οροφής / επιτοίχια σποτ
- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: ClickFix

**Άλλα χαρακτηριστικά**

- Ρεύμα λαμπτήρα: 345 mA

**Διαστάσεις και βάρος προϊόντος**

- Καθαρό βάρος: 0,761 kg
- Ύψος: 14 cm
- Μήκος: 48 cm
- Πλάτος: 16 cm

**Σέρβις**

- Εγγύηση: 2 έτη

**Τεχνικές προδιαγραφές**

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
- LED: Όχι
- Υποδοχή/κάλυκας: E14
- Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 25 W
- Κωδικός IP: IP20
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 3

**Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας**

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169299313
- Καθαρό βάρος: 0,76 kg
- Μικτό βάρος: 0,9 kg
- Ύψος: 51 cm
- Μήκος: 12 cm
- Πλάτος: 13 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2025-03-11  
Έκδοση: 0.179

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)