

PHILIPS

Φωτιστικό οροφής με ανεμιστήρα
Olas 28(Ανεμιστήρας)
+24(Φως)W

Φωτιστικά με ανεμιστήρα
οροφής

3000/4300/6500K

Λευκό

Ασύρματο χειριστήριο

8720169369979



Δυναμικό φως με ένα ήσυχο, άνετο αεράκι

Το φωτιστικό οροφής με ανεμιστήρα LED της Philips συνδυάζει το προσαρμόσιμο λευκό φως με ρύθμιση έντασης με την άνεση ενός ανεμιστήρα οροφής με φαρδιά έλικα για γενναιόδωρη ροή αέρα. Δημιουργήστε εύκολα την τέλεια ατμόσφαιρα σε οποιονδήποτε χώρο με τις ρυθμίσεις φωτός SceneSwitch και τηλεχειριστήριο.

Εύκολο στη χρήση

- Χρήση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου

Εφέ ατμοσφαιρικού φωτισμού

- Έντονο και ταυτόχρονα ξεκούραστο φως οροφής

Έλεγχος

- Το τηλεχειριστήριο παρέχει εύκολο έλεγχο σε όλες τις λειτουργίες του ανεμιστήρα οροφής και του φωτιστικού. Ανάψτε ή σβήστε τον ανεμιστήρα ή το φως, επιλέξτε από τις τρεις διαφορετικές ταχύτητες του ανεμιστήρα, επιλέξτε διαδοχικά τις ρυθμίσεις φωτισμού SceneSwitch, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Flashlight ή ορίστε έναν από τους πέντε χρονοδιακόπτες.

Χαρακτηριστικά

Χρήση καθόλη τη διάρκεια του χρόνου

Με τρόπους λειτουργίας για το καλοκαίρι, αλλά και για το χειμώνα, θα έχετε τις καλύτερες ρυθμίσεις για την κυκλοφορία του αέρα στο χώρο σας όλο το χρόνο.

Έντονο και ταυτόχρονα ξεκούραστο φωτιστικό οροφής

Το φωτιστικό LED με ανεμιστήρα οροφής της Philips προσφέρει δυνατό, έντονο και ταυτόχρονα ξεκούραστο φως για το σπίτι σας, το οποίο μπορείτε να ελέγξετε με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο ή με έναν διακόπτη τοίχου.

Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο προσφέρει εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών του ανεμιστήρα οροφής και του φωτιστικού. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το φωτιστικό ή τον ανεμιστήρα, επιλέξτε από τρεις ταχύτητες ανεμιστήρα, και από τις ρυθμίσεις φωτιστικού SceneSwitch ή χρονοδιακοπών.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο

Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 20 έτος(η)
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 20.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Ναι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700-4000-6500 K
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 110 lm/W

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Τραπεζαρία, Γραφείο
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Φωτιστικά με ανεμιστήρα οροφής
- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ασύρματο χειριστήριο

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 260 mA
- Ροή ανεμιστήρα: 7.650 m³/h

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.9

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 4,2 kg
- Συνολικό ύψος: 310 mm

Σέρβις

- Εγγύηση: 5 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάμετρος: 1.060 mm
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 2650@4300K
- Χρώμα φωτός: 3000/4300/6500
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Ναι
- Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση I – Γειωμένο

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8720169369979
- Καθαρό βάρος: 4,2 kg
- Μικτό βάρος: 5,7 kg
- Ύψος: 22,6 cm
- Μήκος: 58,5 cm
- Πλάτος: 30,5 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-24
Έκδοση: 0.204

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com