

PHILIPS

Γαλακτόχρωμος λαμπτήρας
με νήμα 75W A60 E27

Εξαιρετικά αποδοτικό

2700K

1095 lm

50.000 ώρες

Ρύθμιση έντασης



8721103051998



Λαμπτήρας UltraEfficient, οι λαμπτήρες μας LED με τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση

Οι λαμπτήρες Philips UltraEfficient LED παρέχουν όμορφο φως, έχουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών και προσφέρουν άμεση και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Μειώστε τη συχνότητα αντικατάστασης των λαμπτήρων και απολαύστε φως που είναι ευχάριστο για τα μάτια με τον αξιόπιστο σχεδιασμό μας EyeComfort.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

Σχεδιασμένο να διαρκεί περισσότερο και να εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια

- Ανάβει καθημερινά, εξοικονομώντας ενέργεια
- Λαμπτήρας με μεγάλη διάρκεια ζωής - Διαρκεί έως και 50 χρόνια

Με ρύθμιση έντασης (λαμπτήρες LED)

- Με ρύθμιση έντασης (λαμπτήρες LED)

Χαρακτηριστικά

Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Αν είναι πολύ φωτεινός, σας θαμπώνει. Αν είναι πολύ απαλός, τρεμοπαίζει. Τώρα μπορείτε να έχετε απαλό φωτισμό στο χώρο σας με τα LED που έχουν σχεδιαστεί για να είναι ευχάριστα για τα μάτια και να δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για το σπίτι σας.

Ανάβει καθημερινά, εξοικονομώντας ενέργεια



Τα UltraEfficient LED που προσφέρουμε είναι τουλάχιστον 50% πιο ενεργειακά αποδοτικά σε σχέση με τα τυπικά LED της Philips, εξασφαλίζοντάς σας εξοικονόμηση ενέργειας κάθε μέρα

Λαμπτήρας με μεγάλη διάρκεια ζωής - Διαρκεί έως και 50 χρόνια



Αποφύγετε την ταλαιπωρία των συχνών αντικαταστάσεων λαμπτήρων φωτισμού. Με διάρκεια ζωής έως και 50.000 ώρες, τα UltraEfficient LED μας διαρκούν 3,5 φορές περισσότερο από τα τυπικά LED της Philips, για να μπορείτε να απολαύσετε μια τέλεια λύση φωτισμού για περισσότερο από 50 χρόνια.

Με ρύθμιση έντασης (λαμπήρες LED)



Αυτός ο λαμπτήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους περισσότερους ρυθμιστές έντασης, για να δημιουργήσετε την επιθυμητή ατμόσφαιρα, με ομαλή ρύθμιση της έντασης φωτός. Ελέγξτε το διάγραμμα συμβατότητας με ρύθμιση έντασης φωτός για να βεβαιωθείτε ότι ο συγκεκριμένος ρυθμιστής έντασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον λαμπτήρα.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Με ρύθμιση έντασης: Ναι
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 500.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 50.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 300 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 1095 lm
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 210 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort, UltraEfficient

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8721103051998
- EOC: 872110305199800
- Τίτλος προϊόντος: LED CLA 75W A60 E27 2700K FR UE D SRT4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.8
- Τάση: AC 220–240 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 75 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): A
- Κατανάλωση ενέργειας: 5,2 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 6

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 113 mm
- Συνολικό μήκος: 113 mm
- Συνολικό πλάτος: 60 mm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50–60
- Αρ. εγγραφής EPREL: 2210847
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά: No

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8721103051998
- Καθαρό βάρος: 0,04 kg
- Μικτό βάρος: 0,08 kg
- Ύψος: 14,6 cm
- Μήκος: 6,6 cm
- Πλάτος: 6,4 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-13
Έκδοση: 0.190

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com