

# PHILIPS

## Xamento 大型吸頂燈

Hue White 及 Color  
Ambiance

整合式 LED


透過應用程式的藍牙控制

使用應用程式或語音控制\*

透過 Hue 橋接器智慧控制\*



41168/31/P9



## 輕鬆實現智慧型照明

大型 Xamento 天花板燈專為較大的浴室而打造，採用堅固而當代的設計。擁有數百萬種燈色以及獨特的光效，可為您的日常生活更添樂趣。

### 輕鬆實現智慧照明

- 透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具
- 使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能
- 設定不需動手的語音控制
- 透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗
- 浴室用防水智慧照明 (IP44)
- 針對您的日常活動最佳化的照明調配
- 浴室用防水智慧照明 (IP44)

# 產品特點

透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具



透過 Hue Bluetooth 應用程式，您可控制家中任一房間的 Hue 智慧型燈具。新增多達 10 盞智慧型照明燈具，只要輕觸一下行動裝置上的按鈕，即可控制所有燈具。

使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能



Bridge 提供讓智慧照明真正發揮智慧的功能 — 外出控制、語音控制、自動化照明，以及其他功能。將 Bridge 加入您的安裝配置，享受身歷其境的使用經驗，進入安全可靠兼具其他特性的技術世界，獲得更多估能。Bridge 是您打造前所未有智慧照明世界的那把鑰匙。

設定不需動手的語音控制



當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時，Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google 助理使用。使用簡單的語音指令即可控制房間內的多盞燈或單一燈具。

透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗



利用數百萬種顏色的燈光改造浴室，立即營造出獨特氛圍。只要按一下按鈕，就可以讓浴缸沐浴在粉紅色光芒之中，或利用鮮豔紫色照亮浴室的每一角，讓您在梳洗打理、準備與朋友外出度過美好夜晚的過程中，享受十足趣味。

浴室用防水智慧照明 (IP44)



Philips Hue 智慧浴室照明已經過嚴格測試，以確保防水性，所以成為了潮濕環境的理想照明選擇。每盞浴室燈都符合 IP44 標準。

針對您的日常活動最佳化的照明調配



使用預設 Philips Hue 照明調配，配合您一整天的心情或活動。使用「活力充沛」照明調配的明亮白光開始您的一天，或在「放鬆休息」照明調配的微妙、柔和光線下放鬆。想要一邊泡澡一邊看書嗎？只需設定「享受閱讀」照明調配，即可獲得適當的燈光。

浴室用防水智慧照明 (IP44)



Philips Hue Xamento 系列的智慧浴室燈具已經過嚴格測試，具有防水功能，是潮濕環境的理想照明選擇。每盞浴室照明都符合 IP44 標準。

# 規格

## 設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 金屬, 合成纖維

## 隨附額外功能/配件

- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是

## 其他

- 特殊設計: 浴室
- 風格: 極簡線條系列
- 類型: 天花板燈

## 產品尺寸與重量

- 高度: 8.4 cm
- 長度: 42.5 cm
- 寬度: 42.5 cm

## 服務

- 保固: 2 年

## 技術規格

- 流明輸出 (4000K): 3,700 lm
- 使用壽命達: 25,000 h
- 燈泡技術: LED
- 光色: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- 主電源: 50-60 Hz
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 燈泡數量: 1
- 隨附燈泡瓦數: 52.5 W
- IP 防護等級: IP44
- 防護等級: I - 接地
- 光源可替換性: LED 光源由專業人士更換
- 控制齒輪的可替換性: 控制器由專業人員更換
- 流明輸出 (2700K): 3,450 lm

## 支援項目

- 與效果功能相容: Yes
- Philips Hue 應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 10.0 及更新版本
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see “End of Support Policy”)

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696176566
- 淨重: 3.77 kg
- 淨重: 4.68 kg
- 高度: 100 mm
- 長度: 502 mm
- 寬度: 476 mm
- 材質編號 (12NC): 915005997901



出版日期: 2024-05-01  
版本: 0.204

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明, 亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價, 亦不構成任何報價單或合約的一部分; 如 Signify 另有同意, 則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)