

PHILIPS

Pillar 雙筒聚光燈

Hue White ambiance

內附 GU10 LED 燈泡


透過應用程式的藍牙控制

內附調光開關

新增 Hue 橋接器以釋放更多功能



8719514338463



輕鬆實現智慧照明

使用 Philips Hue White Ambiance Pillar 兩件式白色聚光燈，為家中的各種房間提供從暖白光到冷白光的燈光。使用藍牙或隨附的 Hue dimmer switch 立即控制照明，或是連結 Philips Hue Bridge 以充分發揮智慧照明的完整功能。

舒適調光

- 與無線調光控制器配對，以輕鬆無線操控

輕鬆實現智慧照明

- 透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具
- 可語音控制燈光*
- 從暖黃光到冷白光，打造屬於您的氛圍
- 搭配日常生活所需的完美照明調配
- 使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能

產品特點

安裝自由調光



使用無線調光控制器直接控制您的 Philips Hue 燈。您能夠開/關燈，並切換四種不同的照明調配，將燈調整為適合的亮度。安裝快速簡單，毫不費力。您只需要將控制器與燈配對，並將控制器放在家中的任何位置，就是這麼簡單。

透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具



透過 Hue Bluetooth 應用程式，您可控制家中任一房間的 Hue 智慧型燈具。新增多達 10 盞智慧型照明燈具，只要輕觸一下行動裝置上的按鈕，即可控制所有燈具。

可語音控制燈光*



當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時，Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google Assistant 使用。簡單的語音指令可讓您控制房間的多個照明或是單件式燈具。

從暖黃光到冷白光，打造屬於您的氛圍



這些燈泡和燈具可提供不同暖黃光到冷白光顏色。亮度調節功能可從明亮光線變換到較柔和的夜光，按照日常需求調整至完美的顏色和亮度。

搭配日常生活所需的完美照明調配



善用專為日常工作所設計的四組預設照明調配，讓您的一天過得更輕鬆自在：「活力充沛」、「專注精神」、「享受閱讀」、「放鬆休息」。「活力充沛」、「專注精神」這兩個冷色調場景，能在早晨幫助您集中精神，快速進入工作狀態，而「享受閱讀」與「放鬆休息」這兩個暖色調場景，能幫助您放鬆心情，享受閱讀時光。

使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能



Bridge 提供讓智慧照明真正發揮智慧的功能 — 外出控制、語音控制、自動化照明，以及其他功能。將 Bridge 加入您的安裝配置，享受身歷其境的使用經驗，進入安全可靠兼具其他特性的技術世界，獲得更多估能。Bridge 是您打造前所未有智慧照明世界的那把鑰匙。

規格

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 金屬

隨附額外功能/配件

- 4 種照明調配: 是
- 可調式聚光燈頭: 是
- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是
- 可用遙控器調光: 是
- Hue Switch: 是
- 內附 Hue Switch: 是
- 隨附 LED 燈: 是
- 製造情境光的完美選擇: 是
- 可透過 Philips Hue Bridge 升級: 是
- ZigBee Light Link: 是

其他

- 特殊設計: 客廳與臥室
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 聚光燈
- EyeComfort: 無

產品尺寸與重量

- 淨重: 1.775 kg
- 高度: 12 cm
- 長度: 19.3 cm
- 寬度: 10.3 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 流明輸出 (4000K): 700 lm
- 使用壽命達: 15,000 h
- 燈具總流明輸出 (隱藏): 700 lm
- 隨附燈泡流明輸出: 350 lm
- 光源相當於傳統燈泡: 50 W
- 燈具總流明輸出: 700 lm
- 燈泡技術: LED, 230 V
- 光色: 2200-6500 Hue White Ambiance
- 主電源: 50-60 Hz
- LED: 是
- 內建 LED: 無
- 燈泡數量: 2
- 燈座: GU10
- 隨附燈泡瓦數: 10 W
- 替換燈泡最高瓦數: 5.5 W
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: II - 雙層絕緣
- 光源可替換性: LED 光源可由終端使用者自行更換
- 流明輸出 (2700K): 500 lm

支援項目

- 與效果功能相容: Yes
- Philips Hue 應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 10.0 及更新版本

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514338463
- 淨重: 2.03 kg
- 淨重: 2.36 kg
- 高度: 14 cm
- 長度: 17.6 cm
- 寬度: 21.9 cm
- 材質編號 (12NC): 929003046601



出版日期: 2024-04-18
版本: 0.394

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com