

PHILIPS


Zidna svjetiljka Raindrop
od 60 W, E27, bez žarulje

myGarden

Bez žarulje

Crna

Otporna na vodu



01652/30/PN



Uživajte u predivnom vrtu

Dočarajte autentičan ugođaj na otvorenom uz ovu predivnu zidnu svjetiljku u crnoj boji iz asortimana Philips myGarden. Dizajnirana je od vrlo kvalitetnog aluminija, a na vaš šarmantni vrt ili terasu emitira toplo bijelo svjetlo koje štedi energiju.

Iskusite rasvjetu na otvorenom na jednostavan način

- IP44 – otporno na vremenske nepogode

Istaknute znač.

IP44 – otporno na vremenske nepogode



Ovaj PIR senzor tvrtke Philips posebno je dizajniran za vlažna vanjska okruženja. Prošao je stroga ispitivanja kako bi se potvrdila otpornost na vodu. Stupanj IP zaštite opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ovaj PIR senzor tvrtke Philips ima oznaku IP44, što znači da je

zaštićen od prskanja vode pa je idealan za opću primjenu na otvorenom.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Aluminiij

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Potpuna vodootpornost: Da

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Klasično
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 1,500 kg
- Visina: 42,8 cm
- Dužina: 30 cm
- Širina: 38,1 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Mrežno napajanje: 50 – 60 Hz
- LED: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Navoj/grlo: E27
- Snaga žarulje u kompletu: -
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 60 W
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696169872
- Neto težina: 1,5 kg
- Bruto težina: 2,2 kg
- Visina: 43,3 cm
- Dužina: 27 cm
- Širina: 27 cm



Datum izdavanja:
2025-02-18
Verzija: 0.298

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com