

# PHILIPS

Zidna svjetiljka Creek od  
60 W, E27, bez žarulje

myGarden

Bez žarulje

Bijela

Otporna na vodu



15387/31/16



## Uživajte u predivnom vrtu

Bijela zidna svjetiljka iz asortimana Philips myGarden šarmantno će naglasiti vaš kućni ulaz. Izrađena je od aluminijske visoke kvalitete i emitira toplo bijelo svjetlo koje štedi energiju. Sve što trebate učiniti jest uživati u svome vrtu.

### Osmislite dizajn vrta uz pomoć svjetla

- Dekorativna rasvjeta za uporabu na otvorenom
- Odaberite tradicionalni stil
- Odaberite zidne svjetiljke za uporabu na otvorenom
- Vrlo kvalitetni aluminij i vrhunska sintetika

### Osvijetlite vrt vrlo kvalitetnim svjetlom

- Ušteda energije
- Snažno svjetlo

### Iskusite rasvjetu na otvorenom na jednostavan način

- Otporno na vremenske nepogode

# Istaknute znač.

## Dekorativna rasvjeta za uporabu na otvorenom

Vanjska rasvjeta može poboljšati izgled vašeg vrta ili prostora na otvorenom, sa stilom osvjetljavajući privlačne značajke i staze ili stvarajući savršen ugodaj za nezaboravne večeri s prijateljima i obitelji. To je razlog zašto je tvrtka Philips proizvela myGarden, asortiman predivnih dekorativnih rasvjetnih tijela za upotrebu na otvorenom, čiji će vam stil i funkcionalnost pomoći da na najbolji način iskoristite prostor na otvorenom onako kako želite.

## Odaberite tradicionalni stil

Dizajnirana u Europi, ova svjetiljka ima jedinstven dizajnerski potpis koji će vam pomoći da dočarate tradicionalni stil na otvorenom.

## Odaberite zidne svjetiljke za uporabu na otvorenom

Najbolje iskoristite svoj prostor na otvorenom zahvaljujući ovoj zidnoj svjetiljci, savršenoj za postavljanje blizu ulaznih vrata ili na zid terase.

## Vrlo kvalitetni materijali

Ova svjetiljka tvrtke Philips napravljena je posebno za prostor na otvorenom. Izdržljiva je i dugotrajna, pa će osvjetljivati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog lijevanog aluminijskog i vrhunske sintetike.

## Ušteda energije



Ovo svjetlo tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim izvorima svjetlosti, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.

## Snažno svjetlo

Ova svjetiljka za uporabu na otvorenom pruža snažno toplo bijelo svjetlo. Mlaz svjetla koji osvjetljava vaš vrt ili terasu.

## Otporno na vremenske nepogode



Ova svjetiljka tvrtke Philips za uporabu na otvorenom posebno je dizajnirana za vlažna okruženja na otvorenom i prošla je stroge provjere kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Aluminij

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Potpuna vodootpornost: Da

## Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Klasično
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,500 kg
- Visina: 19,5 cm
- Dužina: 18 cm
- Širina: 13 cm

## Servis

- Jamstvo: 2 godine

#### Tehničke specifikacije

- Mrežno napajanje: 50 – 60 Hz
- LED: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Navoj/grlo: E27
- Snaga žarulje u kompletu: –
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 60 W
- IP šifra: IP44

- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Broj izvora svjetlosti: 1

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718291443537
- Neto težina: 0,5 kg
- Bruto težina: 0,64 kg
- Visina: 21,8 cm
- Dužina: 13,8 cm
- Širina: 19,3 cm



Datum izdavanja:  
2025-03-18  
Verzija: 0.440

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)