

PHILIPS

Utičnica na stupu
Rock

myGarden

Rock, bočno uzemljenje

Inoks

Otporna na vodu



17108/47/16



Osvijetlite svoj životni prostor na otvorenom

Ova strujna utičnica za upotrebu na otvorenom vrlo se lako postavlja. Opskrbljuje cijeli vrt energijom, tako da u svom prostoru na otvorenom možete uživati bez ograničenja.

Dizajnirana za vaš vrt

- IP44 – otporno na vremenske nepogode
- Sigurno i jednostavno postavljanje
- Osigurajte vrtu dodatni izvor napajanja

Istaknute znač.

IP44 – otporno na vremenske nepogode



Ova vanjska utičnica tvrtke Philips posebno je dizajnirana za vlažna okruženja. Prošla je stroga ispitivanja kako bi se potvrdila otpornost na vodu. Stupanj IP zaštite opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu


zaštite od vode. Ova vanjska utičnica ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

Sigurno i jednostavno postavljanje



Ova vanjska utičnica tvrtke Philips na stupu dizajnirana je za jednostavnu instalaciju. Pronaći ćete jasne upute o tome gdje možete instalirati proizvod, kao i relevantne informacije o IP stupnjevima otpornosti na vodu.

Dodatno napajanje



Osigurajte vrtu dodatno napajanje uz ovaj zasebni stup s izvorom napajanja.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Inoks
- Materijal: Nehrđajući čelik
- Boja kućišta: Inoks

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Potpuna vodootpornost: Da

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Dodatna oprema
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,937 kg
- Visina: 23 cm
- Dužina: 7,0 cm
- Širina: 7,0 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Mrežno napajanje: 50 – 60 Hz
- LED: Ne
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: I. klasa
- Šifra zaštite od prodiranja: IP44 | Žičana zaštita, otpornost na prskanje
- Zaštita IEC klase: Sigurnosna klasa I

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718291455394
- Neto težina: 0,94 kg
- Bruto težina: 1,05 kg
- Visina: 24,5 cm
- Dužina: 7,9 cm
- Širina: 9,7 cm



Datum izdavanja:
2025-03-18
Verzija: 0.379

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com