

# PHILIPS

Zidna svjetiljka  
Samondra od 12 W

myGarden

4000 K

Antracit

Otporna na vodu



17391/93/P3



## Uživajte u predivnom vrtu uz svjetlo

Vanjska zidna LED svjetiljka Samondra tvrtke Philips izrađena je od izdržljivog visokokvalitetnog aluminija u boji antracita. Prepoznatljiv dizajn koji podsjeća na fenjer omogućuje distribuciju snažnog raspršenog toplog bijelog svjetla u svim smjerovima za jasno osvjjetljenje prostora na otvorenom.

### Održiva rasvjetna rješenja

- Ušteda energije

### Dodajte dašak suvremenog dizajna vašem vrtu.

- Vrlo kvalitetni aluminij i vrhunska sintetika

### Napredna rasvjeta za korištenje na otvorenom

- Snažna LED žarulja
- Philips daje 5 godina jamstva na LED modul i upravljačku jedinicu

### Posebne značajke

- Otporno na vremenske nepogode
- Dug radni vijek

# Istaknute znač.

## Ušteda energije



Ovo svjetlo tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim izvorima svjetlosti, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.

## Vrlo kvalitetni materijali

Ova svjetiljka tvrtke Philips napravljena je posebno za prostor na otvorenom. Izdržljiva je i dugotrajna, pa će osvjetljavati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog lijevanog aluminijskog i vrhunske sintetičke.

## Snažna LED žarulja



Vanjska rasvjetna tijela tvrtke Philips upotrebljavaju najmoderniju LED tehnologiju. Ona pruža jaku i dugotrajnu rasvjetu vrhunske kvalitete.

## 5 godina jamstva na LED sustav



Osim standardnog 2-godišnjeg jamstva za ovu svjetiljku, Philips daje 5 godina jamstva na LED sustav, odnosno LED modul i upravljačku jedinicu u svjetiljci.

## Otporno na vremenske nepogode



Ova svjetiljka tvrtke Philips za uporabu na otvorenom posebno je dizajnirana za vlažna okruženja na otvorenom i prošla je stroge provjere kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

## Dug radni vijek



Philips LED žarulje u prosjeku traju do 20.000 sati (što u prosjeku odgovara vijeku trajanja od 20 godina uz prosječnu upotrebu od 3 sata dnevno uz najmanje 13.000 ciklusa uključivanja/isključivanja).

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Antracit
- Materijal: Metal

## Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 25.000

## Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da

## Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

## Značajke svjetla

- Temperatura boje: 4000 K

## Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,625 kg
- Ukupna visina: 190 mm
- Ukupna duljina: 190 mm
- Ukupna širina: 90 mm

## Servis

- Jamstvo: 2 godine

## Tehničke specifikacije

- Svjetlosni izvor ekvivalentan tradicionalnoj žarulji od: 83
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1200 lm
- Tehnologija žarulje: LED
- Boja svjetla: hladna bijela svjetlost
- Mrežno napajanje: 50 Hz
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: F
- Snaga žarulje u kompletu: 12 W
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Broj izvora svjetlosti: 1

## Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696165997
- Neto težina: 0,63 kg
- Bruto težina: 0,74 kg
- Visina: 20,4 cm
- Dužina: 10,1 cm
- Širina: 19,6 cm



Datum izdavanja:  
2025-08-30  
Verzija: 0.684

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)