

PHILIPS

Zidna svjetiljka Calgary
od 60 W, E27, bez žarulje

myGarden

Bez žarulje

Inoks

Otporna na vodu

17475/47/PN



Automatsko osvjetljenje za prilazni put kući

Valjkasta zidna svjetiljka Calgary tvrtke Philips od nehrđajućeg čelika visokog sjaja ostavlja moderan dojam vašeg zida. Vaš prilazni put kući osvjetljava difuznim i toplim svjetlom. Sadrži ugrađen senzor pokreta, pa se automatski uključuje kad je netko u blizini.

Dodajte dašak suvremenog dizajna vašem vrtu.

- Odaberite suvremeni stil
- Odaberite zidne svjetiljke za uporabu na otvorenom
- Vrlo kvalitetan nehrđajući čelik

Uskladite stil vanjskog prostora

- Dizajnirano za uporabu na otvorenom – otporno na vodu IP44

Posebne značajke

- Umirujuće svjetlo dobrodošlice
- Jednostavno postavljanje za svaku primjenu

Osmislite dizajn vrta uz pomoć svjetla

- Dekorativna rasvjeta za uporabu na otvorenom

Istaknute znač.

Odaberite suvremeni stil

Dizajnirana u Europi, ova svjetiljka ima jedinstven dizajnerski potpis koji će vam pomoći da dočarate suvremeni stil na otvorenom.

Odaberite zidne svjetiljke za uporabu na otvorenom

Najbolje iskoristite svoj prostor na otvorenom zahvaljujući ovoj zidnoj svjetiljci, savršenoj za postavljanje blizu ulaznih vrata ili na zid terase.

Vrlo kvalitetni materijali

Ova svjetiljka tvrtke Philips napravljena je posebno za prostor na otvorenom. Teško se troši i dugo traje, pa će osvjetljivati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog nehrđajućeg čelika.

Dizajnirano za uporabu na otvorenom

Ova vanjska svjetiljka tvrtke Philips posebno je dizajnirana za vlažna okruženja. Prošla je stroga testiranja kako bi se potvrdila otpornost na vodu. Stupanj IP zaštite opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova vanjska svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

Umirujuće svjetlo dobrodošlice

Senzor pokreta automatski se uključuje kada dodete doma i obavještava vas kada se netko približi kući.

Jednostavno postavljanje

Dekoratívna rasvjeta za uporabu na otvorenom

Vanjska rasvjeta može poboljšati izgled vašeg vrta ili prostora na otvorenom, sa stilom osvjetljavajući privlačne značajke i staze ili stvarajući savršen ugođaj za nezaboravne večeri s prijateljima i obitelji. To je razlog zašto je tvrtka Philips proizvela myGarden, asortiman predivnih dekorativnih rasvjetnih tijela za upotrebu na otvorenom, čiji će vam stil i funkcionalnost pomoći da na najbolji način iskoristite prostor na otvorenom onako kako želite.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Inoks
- Materijal: Staklo, Nehrđajući čelik

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Mogućnost prigušivanja: Da
- Potpuna vodootpornost: Da
- Senzor pokreta: Da

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 1,111 kg
- Visina: 19 cm
- Dužina: 14 cm
- Širina: 11 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Mrežno napajanje: 230 V, 50 Hz
- LED: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Navoj/grlo: E27
- Snaga žarulje u kompletu: -
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 60 W
- IP šifra: IP44

- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696176764
- Neto težina: 1,04 kg
- Bruto težina: 1,13 kg
- Visina: 20 cm
- Dužina: 12,5 cm
- Širina: 14,5 cm



Datum izdavanja:
2025-03-14
Verzija: 0.439

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com