

# PHILIPS

Senzor pokreta  
Virginia

VIRGINIA

Siva

Otporna na vodu

17476/87/PN



## Neka vas dočeka svjetlo kada se vratite doma

Ovaj senzor pokreta Virginia tvrtke Philips u sivoj boji ima više mogućnosti montiranja, širok raspon otkrivanja pokreta i slobodno pokretljivu senzorsku glavu s mogućnošću okretanja u dva smjera. Postavite senzor sukladno svojim potrebama i upotrijebite jedinstvenu funkciju za dan/noć kako biste uvečer bili sigurni.

### **Napredna rasvjeta za korištenje na otvorenom**

- Senzor pokreta priložen, za praktičnost i pouzdanost
- Prebacivanje na ručno upravljanje

### **Posebne značajke**

- Višestruke mogućnosti montiranja

### **Osjetite dobrodošlicu zahvaljujući svjetlu**

- Senzor jednostavan za postavljanje
- Najviše maksimalno opterećenje (1000 W za žarulje sa žarnom niti, 200 W za LED žarulje)

### **Iskusite rasvjetu na otvorenom na jednostavan način**

- IP44 – otporno na vremenske nepogode
- Vrlo kvalitetna sintetika


# Istaknute znač.

## Senzor pokreta priložen



Ugrađeni senzor pokreta zaželjjet će vam dobrodošlicu na povratku kući i obavijestiti vas kad je netko u blizini. Kada senzor otkrije pokret, svjetiljka se automatski uključuje.

## Prebacivanje na ručno upravljanje Višestruke mogućnosti montiranja Senzor jednostavan za postavljanje



Jednostavan postupak postavljanja omogućava vam da lakše odaberete kada će automatski senzor uključiti svjetiljku i koliko će ona svijetliti.

## Najviše maksimalno opterećenje (1000 W za žarulje sa žarnom niti, 200 W za LED žarulje) IP44 – otporno na vremenske nepogode



Ovaj PIR senzor tvrtke Philips posebno je dizajniran za vlažna vanjska okruženja. Prošao je stroga ispitivanja kako bi se potvrdila otpornost na vodu. Stupanj IP zaštite opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ovaj PIR senzor tvrtke Philips ima oznaku IP44, što znači da je zaštićen od prskanja vode pa je idealan za opću primjenu na otvorenom.

## Vrlo kvalitetna sintetika

Ovaj PIR senzor tvrtke Philips izrađen je posebno za vanjske prostore. Sporo se troši i dugo traje. Izrađen je od vrlo kvalitetne sintetike.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Siva
- Materijal: Plastika

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

#### **Dodatna značajka / dodatak u kompletu**

- Potpuna vodootpornost: Da

#### **Okućnica**

- Okućnica: Vrt i trijem

#### **Razno**

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Dodatna oprema
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

#### **Dimenzije i masa proizvoda**

- Neto težina: 0,150 kg
- Visina: 9,4 cm
- Dužina: 7,0 cm
- Širina: 10,4 cm

#### **Servis**

- Jamstvo: 2 godine

#### **Tehničke specifikacije**

- Vijek trajanja do: 25.000 sat(i)
- Mrežno napajanje: 50 Hz
- LED: Ne
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne

#### **Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod: 8718696176795
- Neto težina: 0,15 kg
- Bruto težina: 0,24 kg
- Visina: 11,1 cm
- Dužina: 7,8 cm
- Širina: 10,8 cm



Datum izdavanja:  
2025-02-18  
Verzija: 0.330

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)