

PHILIPS

Podne reflektorske
svjetiljke s klinom Puled
od 4,6 W

myGarden

2700 K

Crna

Otporna na vodu



17481/30/PO



Uživajte u prekrasnom vrtu uz rasvjetu

Ova autentična reflektorska svjetiljka Puled tvrtke Philips u crnoj boji ostavlja šarmantan dojam vašeg vrta noću. Svoji toplim bijelim svjetlom obasjava prostor vašeg vrta za obiteljske večeri ili druženja na otvorenom noću.

Načini osvjetljenja

- Nježno toplo bijelo svjetlo

Uskladite stil vanjskog prostora

- Dizajnirano za uporabu na otvorenom – otporno na vodu IP44

Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- Vrlo kvalitetan aluminij i pravo staklo

Posebne značajke

- Prilagodljiva glava reflektora
- Jednostavno postavljanje za svaku primjenu

Osmislite dizajn vrta uz pomoć svjetla

- Dekorativna rasvjeta za uporabu na otvorenom

Istaknute znač.

Nježno toplo bijelo svjetlo

Napravite ugodnu atmosferu uz pomoć toplog bijelog svjetla. Pametno svjetlo koje se jednostavno uklapa u vaše dnevne aktivnosti

Dizajnirano za uporabu na otvorenom

Ova vanjska svjetiljka tvrtke Philips posebno je dizajnirana za vlažna okruženja. Prošla je stroga testiranja kako bi se potvrdila otpornost na vodu. Stupanj IP zaštite opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova vanjska svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

Vrlo kvalitetni materijali

Ova svjetiljka tvrtke Philips napravljena je posebno za prostor na otvorenom. Teško se troši i dugo traje, pa će osvjetljivati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog lijevanog aluminija i pravog stakla.

Prilagodljiva glava reflektora



Usmjerite svjetlo tamo gdje vam je najpotrebnije jednostavnom prilagodbom, okretanjem ili naginjanjem reflektorske svjetiljke.

Jednostavno postavljanje

Dekoratívna rasvjeta za uporabu na otvorenom

Vanjska rasvjeta može poboljšati izgled vašeg vrta ili prostora na otvorenom, sa stilom osvjetljavajući privlačne značajke i staze ili stvarajući savršen ugođaj za nezaboravne večeri s prijateljima i obitelji. To je razlog zašto je tvrtka Philips proizvela myGarden, asortiman predivnih dekorativnih rasvjetnih tijela za upotrebu na otvorenom, čiji će vam stil i funkcionalnost pomoći da na najbolji način iskoristite prostor na otvorenom onako kako želite.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Aluminij, Staklo

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Definirane svjetlosne zrake: Da
- Mogućnost prigušivanja: Da
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Temperatura boje: 2700 K

Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Podne reflektorske svjetiljke s klinom
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,584 kg
- Ukupna visina: 105 mm
- Ukupna duljina: 97 mm
- Ukupna širina: 97 mm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupni broj lumena rasvjetnog tijela (skriveno): 395
- Količina lumena priložene žarulje: 395
- Svjetlosni izvor ekvivalentan tradicionalnoj žarulji od: 50
- Tehnologija žarulje: LED
- Boja svjetla: topla bijela svjetlost
- Mrežno napajanje: Raspon: 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: F
- Navoj/grlo: GU10
- Snaga žarulje u kompletu: 5 W

- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 5
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696176849
- Neto težina: 0,67 kg
- Bruto težina: 0,8 kg
- Visina: 21 cm
- Dužina: 12,5 cm
- Širina: 12,5 cm



Datum izdavanja:
2025-08-03
Verzija: 0.565

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com