

# PHILIPS

Svjetiljka za postavljanje  
ispod ormarića

Linea


LINEAR; LED; 2700 K

bijela

LED



85086/31/16



## Ukrasite svoj dom svjetlom

Ove linearne LED šipke tvrtke Philips štede do 80 % energije. Integrirana LED rasvjeta osigurava kvalitetno toplo bijelo svjetlo, savršeno za opću rasvjetu. Modularni sustav olakšava kombiniranje više šipki.

### Održiva rasvjetna rješenja

- Ušteda energije
- LED osvjetljenje visoke kvalitete
- Dug radni vijek – do 20 godina
- Topla bijela svjetlost
- Philips daje 5 godina jamstva na LED modul i upravljačku jedinicu

### Posebne značajke

- Može se povezati s proizvodima iz iste linije
- Prekidač za uključivanje/isključivanje na proizvodu

# Istaknute znač.

## Ušteda energije



Ova štedljiva svjetiljka tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim svjetlosnim izvorima, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.

## LED osvjetljenje visoke kvalitete



LED žarulja priložena uz ovu svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je rješenje koje je razvila tvrtka Philips. Trenutno se uključuje te omogućava optimalan svjetlosni tok i unosi žive boje u vaš dom.

## Dug radni vijek



Izvor svjetlosti u koji se možete pouzdati. Integrirane LED diode, koje se koriste u ovoj LED svjetiljci tvrtke Philips, trajat će do 20.000 sati (što je ekvivalentno 20 godina na temelju prosječne uporabe od 3 sata dnevno uz najmanje 13.000 ciklusa uključivanja/isključivanja). Doista je ugodna pomisao da nećete morati brinuti o održavanju niti zamjeni žarulje, a imat ćete savršen svjetlosni ugođaj u svom domu.

## Topla bijela svjetlost



Svjetlo može imati različite temperature boje, izražene u jedinicama koje se zovu Kelvin (K). Svjetiljke s niskom vrijednošću u jedinicama Kelvin proizvode toplo, ugodno svjetlo, dok one s višim vrijednostima u jedinicama Kelvin proizvode hladno svjetlo koje potiče na aktivnost. Ova svjetiljka tvrtke Philips pruža toplo bijelo svjetlo za ugodno ozračje.

## 5 godina jamstva na LED sustav



Osim standardnog 2-godišnjeg jamstva za ovu svjetiljku, Philips daje 5 godina jamstva na LED sustav, odnosno LED modul i upravljačku jedinicu u svjetiljci.

## Proizvod s mogućnošću povezivanja



Ovaj proizvod može se povezati sa sličnim proizvodom ili bilo kojim drugim iz iste linije.

## Prekidač za uključivanje/isključivanje na proizvodu



Zahvaljujući prekidaču diskretno smještenom na svjetiljci lako možete uključivati i isključivati svjetlo.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Sintetika

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- 5 godina jamstva za LED modul: Da
- Prekidač za uključivanje/isključivanje na proizvodu: Da

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Funkcionalno
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Radna rasvjeta
- Ugodno za oči: Ne

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,143 kg
- Visina: 3,6 cm
- Dužina: 54,8 cm
- Širina: 2,5 cm

## Servis

- Jamstvo: 5 godina

## Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 20.000 sat(i)
- Svjetlosni izvor ekvivalentan tradicionalnoj žarulji od: 80 W
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 800 lm
- Tehnologija žarulje: LED, 230 V
- Boja svjetla: topla bijela svjetlost
- Mrežno napajanje: Raspon: 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- LED: Da
- Broj žarulja: 1
- Snaga žarulje u kompletu: 9 W
- IP šifra: IP20, zaštita od predmeta većih od 12,5 mm, nema zaštite od vode
- Klasa zaštite: II - dvostruka izolacija

## Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696127506
- Neto težina: 0,14 kg
- Bruto težina: 0,33 kg
- Visina: 584 mm
- Dužina: 31 mm
- Širina: 73 mm



Datum izdavanja:  
2025-03-31  
Verzija: 0.1223

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtnica Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)