

PHILIPS

Svjetiljka za postavljanje
ispod ormarića

Linea


LINEAR; LED; 4000 K

bijela

LED



85089/31/16



Ukrasite svoj dom svjetlom

Ove linearne LED šipke tvrtke Philips štede do 80 % energije. Integrirana LED rasvjeta osigurava kvalitetno hladno bijelo svjetlo, savršeno za opću rasvjetu. Modularni sustav olakšava kombiniranje više šipki.

Održiva rasvjetna rješenja

- Ušteda energije
- LED osvjetljenje visoke kvalitete
- Dug radni vijek – do 20 godina
- Hladno bijelo svjetlo
- Philips daje 5 godina jamstva na LED modul i upravljačku jedinicu

Posebne značajke

- Može se povezati s proizvodima iz iste linije
- Prekidač za uključivanje/isključivanje na proizvodu

Istaknute znač.

Ušteda energije



Ova štedljiva svjetiljka tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim svjetlosnim izvorima, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.

LED osvjetljenje visoke kvalitete



LED žarulja priložena uz ovu svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je rješenje koje je razvila tvrtka Philips. Trenutno se uključuje te omogućava optimalan svjetlosni tok i unosi žive boje u vaš dom.

Dug radni vijek



Izvor svjetlosti u koji se možete pouzdati. Integrirane LED diode, koje se koriste u ovoj LED svjetiljci tvrtke Philips, trajat će do 20.000 sati (što je ekvivalentno 20 godina na temelju prosječne uporabe od 3 sata dnevno uz najmanje 13.000 ciklusa uključivanja/isključivanja). Doista je ugodna pomisao da nećete morati brinuti o održavanju niti zamjeni žarulje, a imat ćete savršen svjetlosni ugođaj u svom domu.

Hladno bijelo svjetlo



Svjetlo može imati različite temperature boje, izražene u jedinicama koje se zovu Kelvin (K). Svjetiljke s niskom vrijednošću u jedinicama Kelvin proizvode toplo, ugodno svjetlo, dok one s višim vrijednostima u jedinicama Kelvin proizvode hladno svjetlo koje potiče na aktivnost. Ova svjetiljka tvrtke Philips pruža hladno bijelo svjetlo koje vas održava punima energije.

5 godina jamstva na LED sustav



Osim standardnog 2-godišnjeg jamstva za ovu svjetiljku, Philips daje 5 godina jamstva na LED sustav, odnosno LED modul i upravljačku jedinicu u svjetiljci.

Proizvod s mogućnošću povezivanja



Ovaj proizvod može se povezati sa sličnim proizvodom ili bilo kojim drugim iz iste linije.

Prekidač za uključivanje/isključivanje na proizvodu



Zahvaljujući prekidaču diskretno smještenom na svjetiljci lako možete uključivati i isključivati svjetlo.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Sintetika

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- 5 godina jamstva za LED modul: Da
- Prekidač za uključivanje/isključivanje na proizvodu: Da

Razno

- Posebno dizajnirana za: Funkcionalno
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Radna rasvjeta
- Ugodno za oči: Ne

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,255 kg
- Visina: 3,6 cm
- Dužina: 112,4 cm
- Širina: 2,5 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 20.000 sat(i)
- Svjetlosni izvor ekvivalentan tradicionalnoj žarulji od: 200 W
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1600 lm
- Tehnologija žarulje: LED, 230 V
- Boja svjetla: hladna bijela svjetlost
- Mrežno napajanje: Raspon: 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- LED: Da
- Broj žarulja: 1
- Snaga žarulje u kompletu: 18 W
- IP šifra: IP20, zaštita od predmeta većih od 12,5 mm, nema zaštite od vode
- Klasa zaštite: II - dvostruka izolacija

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696127520
- Neto težina: 0,26 kg
- Bruto težina: 0,6 kg
- Visina: 0 mm
- Dužina: 0 mm
- Širina: 0 mm



Datum izdavanja:
2025-03-31
Verzija: 0.1195

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtnica Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com