

PHILIPS

A60 – E27 pametna
žarulja – 1100

Hue White Ambiance

Do 1055 lumena*

Od toplog do hladnog bijelog
svjetla

Trenutačno upravljanje putem
značajke Bluetooth

Dodajte Hue Bridge za pristup
dodatnim funkcijama



8719514291119



Jednostavna pametna rasvjeta

Jedna E27 pametna LED žarulja pruža jako hladno svjetlo, toplo svjetlo i sve nijanse između ovih krajnosti. Prikladna je za većinu rasvjetnih tijela i pruža momentalno prigušivanje.

Jednostavna pametna rasvjeta

- Kontrolirajte do 10 svjetala aplikacijom Bluetooth
- Glasovno upravljanje svjetlima*
- Stvorite odgovarajući ugođaj pomoću svjetla koje se mijenja od tople do hladne bijele
- Savršeni recepti za rasvjetu za svakodnevne aktivnosti
- Otključajte cijeli paket značajki pametne rasvjete s pomoću rješenja Bridge

Istaknute znač.

Kontrolirajte do 10 svjetala aplikacijom Bluetooth



Uz pomoć aplikacije Hue Bluetooth možete kontrolirati pametna svjetla Hue u jednoj prostoriji svog doma. Dodajte do 10 pametnih svjetala i sve kontrolirajte samo dodiranjem jednoga gumba na mobitelu.

Glasovno upravljanje svjetlima*




Philips Hue kompatibilan je s uslugama Amazon Alexa i Google Assistant ako ga uparite s kompatibilnim uređajem Google Nest ili Amazon Echo. Jednostavne glasovne naredbe omogućuju vam upravljanje većim brojem svjetala u prostoriji ili pak jednom svjetiljkom.

Stvorite odgovarajući ugođaj pomoću svjetla koje se mijenja od tople do hladne bijele



Ove žarulje i rasvjetna tijela daju različite nijanse bijelog svjetla u rasponu od toplog do hladnog. Uz potpunu mogućnost prigušivanja jarkog noćnog svjetla na blago, možete svjetla podesiti na savršenu nijansu i svjetlinu za svakodnevne potrebe.

Savršeni recepti za rasvjetu za svakodnevne aktivnosti



Olakšajte si dan i učinite ga ugodnijim pomoću četiriju zadanih recepata za rasvjetu pomno izrađenih baš za vaše svakodnevne zadatke: Energize, Concentrate, Read i Relax. Dvije scene hladnih nijansi, „Energize” (Revitalizacija) i „Concentrate” (Koncentracija), omogućuju poletan početak jutra i potiču fokusiranost, dok toplije scene „Read” (Čitanje) i „Relax” (Opuštanje) olakšavaju udobno čitanje i odmaraju um.

Otključajte cijeli paket značajki pametne rasvjete s pomoću rješenja Bridge



Bridge otključava značajke koje pametnu rasvjetu doista čine pametnom — upravljanje izvan doma, glasovno upravljanje, automatizirano osvjetljenje i još mnogo toga. Dodajte rješenje Bridge svojim postavkama kako biste stvorili zadivljujuća iskustva, iskoristite tehnologiju koja je sigurna i pouzdana te još mnogo toga. Bridge je ključ za pametnu rasvjetu kakvu još niste vidjeli.

Specifikacije

Dimenzije žarulje

- Dimenzije (ŠxVxD): 60x110

Zaštita okoliša

- Radna vlažnost: 5 % < vlažnost < 95 % (bez kondenzacije)
- Radna temperatura: -20 °C do 45 °C

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prigušivanje uz Hue aplikaciju i prekidač: Da

Jamstvo

- 2 godine: Da

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514291119

Potrošnja energije

- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Izlazna snaga u lumenima pri 4000 K: 1.055 lm
- Težina: 72 g
- Tehnologija žarulje: LED
- Navoj/grlo: E27
- Registracijski broj za EPREL: 1522881

Žarulja

- Postavka referentne kontrole*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Temperatura boje: 2200K-6500K
- Promjer: 60 mm
- Oblik: A60
- Visina: 110 mm
- Ulazni napon: 220V-240V
- Vijek trajanja: 25.000 sat(i)
- Izlazno svjetlo: Od toplog do hladnog bijelog svjetla
- Izlazna snaga u lumenima: 1055 lm pri 4000 K
- Maks. potrošnja u stanju pripravnosti: 0.5 W
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Faktor snage: 0.5
- Nazivni vijek trajanja: 25.000 sat(i)
- Mogućnost nadogradnje softvera: kada je uspostavljena veza s aplikacijom Bluetooth ili značajkom Hue Bridge
- Pokretanje: Trenutna jačina svjetla od 100 %
- Snaga: 11 W
- Komunikacijski protokol: Bluetooth i Zigbee
- Mogućnost jakog prigušivanja: Da
- Mogućnost nadogradnje softvera: Kada je uspostavljena veza s aplikacijom Bluetooth ili značajkom Hue Bridge

Što se nalazi u kutiji?

- Hue žarulje: 1

Što je podržano

- Kompatibilno sa značajkom Effects: Yes
- HomeKit kompatibilnost: Yes
- Aplikacija Philips Hue: IOS 15 i noviji, Android 10.0 i noviji
- Glasovni pomoćnici: Amazon Alexa, Pomoćnik za Google, Apple HomeKit (putem Hue mosta), Microsoft Cortana (putem Hue mosta)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see "End of Support Policy")

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514291119
- Neto težina: 0,06 kg
- Bruto težina: 0,11 kg
- Visina: 14 cm
- Dužina: 7,2 cm
- Širina: 7,2 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929002468401



Datum izdavanja:
2024-06-21
Verzija: 0.688

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com