

PHILIPS

ST64 – E27
pametna žarulja

Hue White Ambiance
Filament

Od tople do hladne bijele

Trenutačno upravljanje putem
značajke Bluetooth

Upravljanje aplikacijom ili
glasom*

Dodajte Hue Bridge za pristup
dodatnim funkcijama



8719514301467



Jednostavna pametna rasvjeta

Dobijte vintage izgled sa svim pogodnostima pametne žarulje uz žarulju ST64, LED žarulju u Edisonovom stilu koja sadrži spiralnu unutarnju žarnu nit i prigušivu svjetlost od tople do hladne bijele.

Neograničene mogućnosti

- Starinski dizajn u kombinaciji sa suvremenim mogućnostima

Jednostavna pametna rasvjeta

- Kontrolirajte do 10 svjetala aplikacijom Bluetooth
- Glasovno upravljanje svjetlima*
- Stvorite odgovarajući ugođaj pomoću mekog bijelog svjetla



Istaknute znač.

Starinski dizajn u kombinaciji sa suvremenim mogućnostima



S pametnim žaruljama sa žarnom niti postignite popularan izgled Edisonovih žarulja s uočljivim svijetlećim unutarnjim navojem i prozirnom kuglom.

Kontrolirajte do 10 svjetala aplikacijom Bluetooth



Uz pomoć aplikacije Hue Bluetooth možete kontrolirati pametna svjetla Hue u jednoj prostoriji svog doma. Dodajte do 10 pametnih svjetala i sve kontrolirajte samo dodirnom jednoga gumba na mobitelu.

Glasovno upravljanje svjetlima*



Upravlajte svjetlima uz pomoć glasa i oslobodite ruke! Jednostavne glasovne naredbe omogućuju vam upravljanje većim brojem svjetala u prostoriji ili pak jednom svjetiljkom. *Radi s uslugama Google Assistant i Amazon Alexa.

Stvorite odgovarajući ugođaj pomoću mekog bijelog svjetla



Žarulje i rasvjetna tijela Hue imaju meko bijelo svjetlo. Ta pametna svjetla s mogućnošću prigušivanja od jakog dnevnog do slabog noćnog svjetla omogućuju vam da svoj dom ispunite odgovarajućom jačinom toplog svjetla kad vam je to potrebno.

Specifikacije

Dimenzije žarulje

- Dimenzije (ŠxVxD): 60x133

Zaštita okoliša

- Radna vlažnost: 5 % < vlažnost < 95 % (bez kondenzacije)
- Radna temperatura: -20 °C do 45 °C

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prigušivanje uz Hue aplikaciju i prekidač: Da

Jamstvo

- 2 godine: Da

Potrošnja energije

- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): G

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Izlazna snaga u lumenima pri 4000 K: 550 lm
- Težina: 56
- Tehnologija žarulje: LED
- Navoj/grlo: E27
- Izlazna snaga u lumenima pri 2700 K: 550 lm
- Registracijski broj za EPREL: 400276

Žarulja

- Temperatura boje: 2200–4500K
- Promjer: 60 mm
- Oblik: ST64
- Visina: 133 mm
- Ulazni napon: 220V–240V
- Vijek trajanja: 15.000 sat(i)
- Izlazno svjetlo: Od toplog do hladnog bijelog svjetla
- Izlazna snaga u lumenima: 550 lm
- Maks. potrošnja tijekom rada: 7 W
- Maks. potrošnja u stanju pripravnosti: 0.5 W
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Faktor snage: 0.6
- Nazivni vijek trajanja: 15.000 sat(i)
- Mogućnost nadogradnje softvera: kada je uspostavljena veza s aplikacijom Bluetooth ili značajkom Hue Bridge
- Pokretanje: Trenutna jačina svjetla od 100 %
- Snaga: 7 W
- Komunikacijski protokol: Bluetooth i Zigbee
- Mogućnost nadogradnje softvera: Kada je uspostavljena veza s aplikacijom Bluetooth ili značajkom Hue Bridge

Što se nalazi u kutiji?

- Hue žarulje: 1

Što je podržano

- Kompatibilno sa značajkom Effects: Yes
- HomeKit kompatibilnost: Yes
- Aplikacija Philips Hue: IOS 15 i noviji, Android 10.0 i noviji
- Glasovni pomoćnici: Amazon Alexa, Pomoćnik za Google, Apple HomeKit (putem Hue mosta), Microsoft Cortana (putem Hue mosta)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see “End of Support Policy”)

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514301467
- Neto težina: 0,05 kg
- Bruto težina: 0,12 kg
- Visina: 17,6 cm
- Dužina: 7,2 cm
- Širina: 7,2 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929002477701



Datum izdavanja:
2024-04-22
Verzija: 0.454

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com