

# PHILIPS

Svijeća od 60 W,  
P48 E27

LED

4000 K

806 lm

15.000 h



8719514309722



## Najmodernije LED svjetlo za dom

Najmodernija LED žarulja koja pruža rješenje opće rasvjete za svakodnevne aktivnosti u zatvorenom prostoru. Odmah ćete ostvariti uštede energije i smanjiti učestalost zamjene žarulja, bez potrebe za kompromisom po pitanju kvalitete rasvjete.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Iluminacijska žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana
- Bulb Material: Plastic

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

## Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 806 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 840 | CCT of 4000K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 115 lm/W

## Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

## Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514309722
- EOC: 871951430972200
- Naziv proizvoda: LED 60W P48 E27 CW FR ND 1SRT4

## Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.51
- Napon: 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 60 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E
- Potrošnja energije: 7 W

## Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 93 mm
- Ukupna duljina: 93 mm
- Ukupna širina: 48 mm

## Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60
- Registracijski broj za EPREL: 453240

## Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514309722
- Neto težina: 0,03 kg
- Bruto težina: 0,05 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:  
2025-08-30  
Verzija: 0.298

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)